



Разъем серии IDC IDC-26 (гнездо на шлейф)



Технические данные

Изолятор	PBT UL94-0
Контакты	сплав меди
Обработка контактов	золото, никель
Предельное напряжение	500 В в течение 1 мин
Предельный ток	1А
Сопротивление изоляции	1000 МОм min
Сопротивление контактов	30 МОм max
Рабочая температура	-40°C - +105°C

Модификации

Кол-во контактов	06, 08, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 34, 36, 40, 44, 50, 56, 60, 62, 64
Покрытие контактов	частично золотое, лужение, сплошное золочение
Цвет изолятора	черный, серый
Зажим для кабеля	есть, нет
Наличие направляющих	есть, нет