



VHM- Höchstleistungs- Fräser mit 2 Schneiden 0,50 - 3,175 mm

Die Weiterentwicklung unseres Zweischneiders erlaubt längere Standzeiten und eine ausgezeichnete Oberflächenqualität. Zweischneider sind geeignet zum Fräsen von weichen Materialien wie flexiblen Schaltungen, Aluminium, PVC. Der Stirnanschliff ist ein sogenannter Fischschwanzanschliff.

Solid tungsten carbide highest performance two flute routers 0.50 - 3.175mm

Enhancement of our two flute end mills - optimised geometry and tungsten carbide, results in longer tool life and produces excellent surface quality.

These tools are best suited to the machining of soft materials - flexible boards, aluminium, plastic etc. and fulfil high quality requirements.

d (mm)	Ls (mm)	Artikel - Nr. Part number	Ls (mm)	Artikel - Nr. Part number
0,50	3,0	TFFAM 0500 030	-	-
0,60	3,0	TFFAM 0600 030	-	-
0,70	3,0	TFFAM 0700 030	-	-
0,80	4,5	TFFAM 0800 045	6,0	TFFAM 0800 060
0,90	4,5	TFFAM 0900 045	6,0	TFFAM 0900 060
1,00	4,5	TFFAM 1000 045	6,0	TFFAM 1000 060
1,10	4,5	TFFAM 1100 045	6,0	TFFAM 1100 060
1,20	6,0	TFFAM 1200 060	7,5	TFFAM 1200 075
1,30	6,0	TFFAM 1300 060	7,5	TFFAM 1300 075
1,40	6,0	TFFAM 1400 060	7,5	TFFAM 1400 075
1,50	6,0	TFFAM 1500 060	7,5	TFFAM 1500 075
1,60	7,5	TFFAM 1600 075	9,0	TFFAM 1600 090
1,70	7,5	TFFAM 1700 075	9,0	TFFAM 1700 090
1,80	7,5	TFFAM 1800 075	9,0	TFFAM 1800 090
1,90	7,5	TFFAM 1900 075	9,0	TFFAM 1900 090
2,00	9,0	TFFAM 2000 090	10,5	TFFAM 2000 105
2,10	9,0	TFFAM 2100 090	10,5	TFFAM 2100 105
2,20	9,0	TFFAM 2200 090	10,5	TFFAM 2200 105
2,30	9,0	TFFAM 2300 090	10,5	TFFAM 2300 105
2,40	9,0	TFFAM 2400 090	10,5	TFFAM 2400 105
3,00	9,0	TFFAM 3000 090	10,5	TFFAM 3000 105
3,175	9,0	TFFAM 3175 090	10,5	TFFAM 3175 105

Andere Durchmesser,
Spirallängen
und Spitzenanschliffe
auf Anfrage.

Other diameters,
flute lengths
and point geometry
available on request.