




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВНУТРЕННИЙ АРТИКУЛ	PROCAST Cable M-MJ/2RCA.2 / PC12010000701
ДЛИНА КАБЕЛЯ	2 метров
РАЗЪЕМ (СТОРОНА А)	2RCA (красный/белый), литой корпус, PVC
РАЗЪЕМ (СТОРОНА В)	Миниатюрный stereo TRS3.5mm miniJack, литой корпус, PVC
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЖИЛА	Сечение 0,13mm ² , 10 проводников, диаметр каждого 0,1mm
ЭКРАН (для суммарной / для отдельных жил)	80 / 40 проводников, диаметр каждого 0,1mm
ИЗОЛЯЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЖИЛЫ	Диаметр 0,85mm, материал PE (белый / красный)
ВНЕШНЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ	Диаметр 3,5mm, материал PVC (белый)
ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ	-20C / +70 градусов C
ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР УПАКОВКИ	140mm x 200mm
ВЕС	60mm

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

PROCAST Cable M-MJ/2RCA.2 – качественный звуковой стереофонический соединительный кабель с разъемами: миниатюрный TRS 3.5mm miniJack и 2RCA. Длина кабеля – 2 метра.

Отличительной особенностью данной модели является непревзойденная гибкость и пластичность. Это достигается за счет ультрамногопроводниковой структуры жил и добавлению внутреннего наполнителя в виде шелковых нитей. Вторая особенность - миниатюрный размер miniJack TRS коннектора. Благодаря этому кабель оптимален для подключения носимых мобильных устройств (смартфонов, планшетов), а также ноутбуков и других звуковых устройств в рамках мобильных и фиксированных инсталляций. Фактически предназначен для передачи линейного не балансного стерео аудио сигнала от источника к активному усиливающему или коммутирующему звуковому устройству. Кабель состоит из одного стерео коаксиального провода, который со стороны RCA разъемов после специального пластикового Т-делителя расходитсся на два отдельных моно канала с RCA разъемами красного и белого цвета. Все коннекторы литые, не разборные, изготовлены из качественного PVC. Контактные части разъемов изготовлены из фосфористой бронзы с золотым напылением. Центральная жила каждого из каналов сечением 0,13mm² состоит из десяти проводников диаметром по 0,1mm каждый. Проводники свиты вокруг пучка из нейлоновых нано-нитей (порядка 500штук). Нейлоновые нити обеспечивают защиту кабеля от нагрузки при растяжении. Сверху центральная жила изолирована от внешнего экрана гибким PE (полиэтилен) пластиком диаметром 0,85mm. Сверху изолированная центральная жила покрыта плотным экраном, состоящим из тридцати проводников диаметром 0,12mm каждый. Внешняя плотная изоляция белого цвета изготовлена из PVC пластиката, диаметр – 3,5mm. Все внутренние проводники кабеля изготовлены из чистой OFC меди 99.97%.



КОНТАКТЫ:

123182, г. Москва, ул. Щукинская, д.2, 2 этаж
Компания "СиВиДжи Аудио"
+7 499 190-20-10
sound@cvg.ru
www.cvg.ru



EAC
MADE IN CHINA
DESIGNED IN RUSSIA

