



Компания Sonitron объявила о выпуске новой пьезоэлектрической сирены SAS-2155. Сирена этой серии издает громкий и не резкий звуковой сигнал, имеет легкий вес и характеризуется низким уровнем энергопотребления. Сирены серии SAS-2155 изготовлены из высококачественных материалов, которые обеспечивают надежное использование на протяжении более чем 2000 часов работы.

Технические характеристики:

Звуковой сигнал: трель

Уровень звукового давления: 102 ± 2 дБ(А)

Рабочая частота: 2-3 кГц ($\pm 30\%$)

Перепад частоты: 3 ± 2 Гц

Рабочее напряжение: 6-15 В пост. тока

Сила тока при напряжении 12 В: 100 мА

Рабочая температура и температура хранения: -40°C $+85^{\circ}\text{C}$

Цвет: серый, черный

Выводы: pin, защелки или провода

Материал корпуса: пластик ABS

Вес: 35 г

Способ монтажа: на поверхность или на стену при помощи крепления

Область применения: противопожарная сигнализация, сигнализация в автоматическом оборудовании, противоугонная сигнализация и т.д.

Вибрирующие элементы конструкции этой сирены являются уникальной запатентованной разработкой компании Sonitron.