



**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**


<b>ВНУТРЕННИЙ АРТИКУЛ</b>	PROCAST Cable S-MJ/2RCA.2 / PC12010000802
<b>ДЛИНА КАБЕЛЯ</b>	2 метра
<b>РАЗЪЕМ (СТОРОНА А)</b>	2RCA (красный/белый), литой корпус, PVC
<b>РАЗЪЕМ (СТОРОНА В)</b>	Прямой стерео TRS 3.5mm Mini Jack, литой корпус, PVC
<b>ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЖИЛА (для одного канала)</b>	Сечение 0,3mm <sup>2</sup> , 10 проводников, диаметр каждого 0,12mm
<b>ЭКРАН (для одного канала)</b>	30 проводников, диаметр каждого 0,12mm
<b>ИЗОЛЯЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЖИЛЫ (один канал)</b>	Диаметр 1,4mm, материал PE (белый / красный)
<b>ВНЕШНЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ (один канал)</b>	Диаметр 3,5mm, материал PVC (черный)
<b>ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ</b>	-20C / +70 градусов C
<b>ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР УПАКОВКИ</b>	140mm x 200mm
<b>ВЕС</b>	75mm

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

PROCAST Cable S-MJ/2RCA.2 – качественный звуковой стереофонический соединительный кабель с разъемами: прямой TRS 3.5mm miniJack и 2RCA. Длина кабеля – 2 метра.

Кабель предназначен для подключения источника стереофонического линейного не балансного звукового сигнала (плеера, аудио выхода ноутбука, настольного компьютера, планшетов, смартфонов и так далее) к не балансному стерео входу усилителя, микшерского пульта или другого активного звукового устройства. Кабель состоит из двух коаксиальных, отдельно изолированных, сваренных по одной примыкающей стороне кабельных каналов. Центральная жила каждого из каналов сечением 0,25mm<sup>2</sup> состоит из десяти проводников диаметром по 0,12mm каждый. Сверху центральная жила изолирована от внешнего экрана гибким PE (полиэтилен) пластиком диаметром 1,4mm. Один канал имеет изоляцию белого цвета, второй красного. Сверху изолированная центральная жила покрыта плотным экраном, состоящим из тридцати проводников диаметром 0,12mm каждый. Внешняя плотная изоляция черного цвета изготовлена из PVC пластика, диаметр одного канала – 3,5mm. Со стороны RCA разъемов на кабеле установлено фиксирующее пластиковое кольцо ограничивающее разделение кабельных каналов. На противоположной стороне кабеля два проводника входят в литой не разъемный угловой стерео miniJack разъем.

Все внутренние проводники кабеля изготовлены из чистой OFC меди 99.97%. Контактные части разъемов изготовлены из качественного медного сплава - фосфористая бронза с золотым напылением. Благодаря качественной плотной внешней изоляции PROCAST Cable S-MJ/2RCA.2 может использоваться в широком диапазоне температур: от -20C до +70C. Кабель очень гибкий и хорошо защищен от внешних механических и климатических воздействий.



**КОНТАКТЫ:**

123182, г. Москва, ул. Щукинская, д.2, 2 этаж  
Компания "СиВиДжи Аудио"  
+7 499 190-20-10  
sound@cvg.ru  
www.cvg.ru



**EAC**  
MADE IN CHINA  
DESIGNED IN RUSSIA

