



产品参数表 Product Specification

DW2-RF

RF无线门窗传感器/RF Wireless Door/Window Sensor



基本信息 Basic Information

产品系列 安防系列

Product series Smart Home Security

产品类型 门/窗传感器

Type Door/Window Sensor

工作电压 Working voltage DC12V

电池型号 Battery model 27A 12V

静态电流 Quiescent current ≤1.5uA

发射电流 Emission current ≤20mA

MCU 1527+115H

产品认证 CE/FCC/ROHS Certification

外观信息 Appearance

Installation gap

产品颜色 白色 Color White

产品净重 Weight 27g

外壳材质 Casing material PC V0

功能特性 Features

适配的网关

无线发射距离

产品特点 本设备通过将磁铁和发射器分离去触发发射器,发射器发出触发消息及时推送至 APP,主要用于门窗的开启/关闭、破坏报警等。

APP,主要用于门窗的升启/天闭、破环报警等。

Functions This is a 433MHz wireless door/window sensor which triggers the transmitter by separating the magnet from the transmitter, then the

transmitter will send an alarm message and pushes it to APP. It is used to trigger alert messages when the door/window is opened and closed.

SONOFF RF Bridge及其他无线协议为433MHz的网关,具体以实际产品为准。

Matched gateways SONOFF RF Bridge and gateways supporting 433MHz wireless protocol.

Detailed information is in accordance with the final product.

无线标准 Wireless standard

发射频率 433.92MHz RF

Wireless transmission distance Max. 50m 天线 模块板载天线 Antenna PCB board with antenna

最大50米

使用环境 Working Enviroment 适用场所 室内使用

适用场所 室内使用 Applicable place Indoor

工作温度 Working temperature -10°C ~ 40°C

工作湿度 5%-95% RH, 无冷凝

Working humidity 5%-95% RH, non-condensing 工作海拔 2000米以下

Working height Less than 2000m

安装信息 Installation

固定方式 通过3M胶粘贴固定
Applicability 3M adhesive installation