

Общие технические данные	
Вес	90 г (с батарейками и защитной крышкой)
Размеры	119 x 46 x 25 мм (с защитной крышкой)
Рабочая температура	0 ... +50 °С
Класс защиты	IP40
Выборочные модули	hPa, mbar, Pa, mmH ₂ O, inH ₂ O, inHg, mmHg, psi
Тип батареи	2 микроэлемента ААА
Ресурс батареи	200 ч. (средний режим изм. Без подсветки)
Температура хранения	-40 ... +70 °С
Измерение абсолютного давления	
Диапазон измерений	300 ... 1200 гПа
Погрешность	±3 гПа ± 1 Digit
Разрешение	0,1 гПа
Частота измерений	0,5 с.