

Gauss жалпы жарықтандыруға арналған жарықдиодты лампасы. ЕАС

Куаты Вт; жұмыс көрнеу В; жарық ағыны, Лм; негізгін тип; жарықдиодты мәрзім (с); диммермен және комесі жарықты бар ақырыншыл жұмыс жасауды мүмкіндігі; лампанин көлемі (мм); жарық шығындырылыштың (град); жұмыстық температурада диапазоны (град); түстік температурда (К); түс беру индексі – ораманнан қарасты.

Тастамаңыз. Балшектемеңіз. Лампалар жоңдеуге келімейді.

Лампанин түстін жақындағы гана пайдаланыңыз. Лампанин орнатпасы бұрын күт ақырыншыл. Лампа ылғалданылып немесе тозыдалып жағары үй-жайларда жұмыс істеуге арналғаным. Қурғак жаңа болападан қоны жеттепен жерде сактаңыз. Лампа пастаңан жаһдайды, оның күргаш немесе сал дыбылданған жұмыс, матамен сурет көрек. Ертіштерді, агресивті жұмыш заттар мен аразибасты заттарды қолдануда жоғ берілмейді. Үй-жайлардың ішінде гана пайдаланыңыз. Қабық шамалдарда, жарық реттегіштермен біре, козгалыс пен жарықтандыру дәттіншілердің немесе таймерлермен бірге қолданыңыз.

Өндірілген күй бүйімдә арпіт-сандақ белгі түрінде көрсетілген;

AABBXXXX – мұндағы AA – айданын немірі (01-ден 12-деге йін), BB – өндірілген жылы, XXX – топтама немірі. Айданы кедеге жартау жағтайды. Жарымынан мәрзім: шекіс, КХРД-да өндірілген. Өндірілген: Холдинг «ГОРИЗОНТ», ОАО «БЗЛЗ» 224020, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Московская, 204.

«Вартон» ТЕК ЖШК – тапсынысы бойынша: 121354, Маскев каласы, Дорогобужская көшесі, 14 үй, 6-күрүшіл, Ресей Федерациясы, Телефон: +74956498133.

Импортёры/Тұтынушылар қызметі «Apple City Distributors» ЖКШС, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 3. Қабдоров көшесі 1/7, тел. +7 (727) 2 500-550.

KG

Gauss жалпы жарықтандыру үчүн светодиоддук лампа/шамырыл/проектор. ЕАС

Кубаттурум шығу Вт; иштешу чынылуусу В; жарық ағыны, Лм; цокол тибы; иштөө мөнөтін (4); диммер жана жарық беруручы еңбұруға менин жеткізу мүмкіндігі; лампа еткімні (мм); жарық чачуучу тұтамы (град); иштеп жатқандық температураларын диапазону (град); жарық беруучы температурасы (К); жарық беру индексі – қантаптаман жақарыла.

Үрттылтылған Ақыртатыла. Лампалар ондойданғыл. Лампанин тишеңгу жағдада гана колдонууга. Лампанин орноторудан алдында электр қубатын еңбұруле. Лампа нымдулуппуга же چандуулуппуга жеткізу имаратта иштөө үчүн арнаган змес, Қурғак жаңа болар жеттепен жерде сактағына. Лампа кирдеңдеге алған күргаш же бар аныңда жұмыш жедеме менин зараптан туру берек. Ертімеледі, агресивиду жана чарынтоғу жулуу карапкаттарда, колдонууга болбайт. Имарраттың ичинде гана колдонуу жарық, жарық жөндөгүчү, қыймын жана жарықтандыру жөрсөткүш және таймер бар, жабық жарық берінгілдерде колдонууга болбайт.

Даңырданған датасы буюмда таңма-тиғыздык белгисинде көрсетуленгөн;

AABBXXXX – AA – ай номери (01ден 12ге чейин), BB – даңырданған жылы, XXX – партиянын номери. Атайын таштандырылған жағтайды. Жарымдаулук мөнөтін чектелген змес.

Өндірүрушүзү: Холдинг «ГОРИЗОНТ», ОАО «БЗЛЗ» 224020, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Московская, 204.

ТПК «Вартон» 121354 ЖЧК бүртумасы менен, Москва шары, Дорогобужская конесу, 14-й, 6-курулуш, Россия Федеративный, Телефон: +74956498133.

Импортчи/Көрсетчүлөр қызметтері: «Silk Route Trading Ltd» ЖКХС, Қыргызстан, Бишкек ш., Л.Толстой көч, 210.

TG

Чароғаки (фруzonаки) каммасрафи свето-диоди Gauss. Истифадабар чароғак (фрузонак)

Дар ҳанғоми іваз намуданған чароғи (фруzonак) Gauss, онылхи берік вұйын барқа бояд хомыз карда шаңад. Дарап вакыт чириш шуданған чароғи (фруzonак) Gauss, бол патай истифадаидан мөхөйні гүногүн шүштүшті катынан маң астын. Дарап нағатаиданған свето-диод вұтқа шуданған мұлхати истифадабарын, дарап чароғаки пүшида набораға истифада истифадабарын, дарап чароғаки пүшида набораға истифада шаңад.

Фруzonаки Gauss – ро дарап чароғаки күшодан берүнчі барой (истифадаудан) тавсия дода намешавад, то ин-ки боришот ба оны зарар нарасонад.

Дар хоталы чароғаки (фруzonак) Gauss – ро да барын хона аз хүнчүн дараардан, то 30 даңыза дарап харорати хона нитош даштан позит астын.

Дар лу хоталы мұлхати истифадаиин чароғко буд гаридца да аз кор мебарыңд:

Агар күвает барқа 240 ВТ зиёд башад.

Агар истифадабарын аз мәлірі ичиаттадаудаудан ҳарорати аз -25 до +50 °C риңа карда наshawад.

Санал истихоли маҳсулот дар шакын ифадаи қарғыну раками низнан дара шудаад:

AABBXXXX, дар он чөр, ки AA – раками мөх (аз 01 то 12), BB – соли истихол, XXX – раками мінкори мөх. Бонсай дағыны макус нагардадааст. Мұлхати коршынан бемекшада аст.

Истексполнучанда: Холдинг «ГОРИЗОНТ», ОАО «БЭЛЗ» 224020, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Московская, 204.

Аз рұм фармоцини: ЧДММ ТПК «Вартон» 121354, шахри Москав, үкчан, Дорогобужский, хонаи 14, бинои 6, Федеративны Рукия, Телефон: +74956498133.

Вордидуандардағы мәжбүрлек истиемокунандатған: ЧДММ «Рүшон», Чүмхүрли Тоңикистон, Шағы Душанбе күчінчи Чаббор Расулов 9/18 почт. индекс 734060, оғис тел. 2360605.

Руководство по эксплуатации на лампы светодиодные Gauss® Elementary



Общее описание

Преимущества светодиодных ламп

- Срок службы до 25 раз больше, чем у ламп накаливания;
- Энергопотребление не менее 8 раз ниже, чем у ламп накаливания;
- Устойчивы к перепадам напряжения;
- Высокая цветопередача ($R_a > 80$) лампы сохранят естественную атмосферу в помещении;
- Низкая температура нагрева ламп обеспечивает пожаробезопасность и исключает потерю цвета и выгорание светильников;
- Мгновенное включение и отсутствие пульсирующего эффекта;
- Экологически безопасны, не содержит ртути, вредных веществ и не требуют специальной утилизации;
- Применение светодиодных ламп высвобождает занимаемые энергетические мощности, позволяет использовать большее количество электроприборов.

Артикул	Модель (тип)	Тип цоколя	Напряжение электропитания, В / частота тока, Гц	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размер, мм	Вес, кг
23210	LED-M A60 9W 3000K E27	E27	180-240 / 50-60	10	880	3000	Ø60x117	0,02
23222	LED-M A60 12W 4000K E27	E27	180-240 / 50-60	12	1150	4100	Ø60x117	0,02

Технические характеристики

- Лампа общего назначения;
- Материал корпуса: алюминий/пластик;
- Температура эксплуатации: от -25 °C до +50 °C;
- Индекс цветопередачи: $R_a > 80$;
- Коэффициент пульсации: $IRF < 5\%$;
- Пылевлагозащита: IP20;
- Угол светового пучка: 240°;
- Лампы не содержат светодиодные нити;
- Гарантия: 2 года;
- Срок службы: 25 000 часов.
- электропитания;
- При загрязнении лампы Gauss® ее следует протереть сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не допускается применение растворителей, агрессивных моющих и абразивных средств;
- Не допускается прямое попадание атмосферных осадков на лампы Gauss® при их использовании для наружного освещения;
- В случае, если лампа Gauss® оставалась в течение долгого времени при отрицательной температуре, рекомендуется перед монтажом подержать ее в комнатных условиях не менее 30 минут;
- К сокращению срока службы лампы и ее преждевременному выходу из строя могут привести:
 - подача напряжения выше 240 В;
 - отклонение от температурных пределов надежной работы от -25 °C до +50 °C;

Эксплуатация

- Монтаж, демонтаж и обслуживание лампы Gauss® должны производиться при выключенном

- Не рекомендуется использовать лампу Gauss® в полностью закрытых светильниках во избежание перегрева и сокращения срока службы;
 - Не допускаются любые физические воздействия, приводящие к механическим повреждениям (сколы, трещины, вмятины и пр.).

Сертификация и утилизация

- Светодиодные лампы Gauss® экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам;
 - Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»;
 - СС НР ЕАЭС ВВ/112 02.01. ТР004 020.02 00356 от 16.09.2021 до 15.09.2026; Выдан: ОАО «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции «БЕЛПИС», Республика Беларусь, 220029, г. Минск, ул. Красная, 7б;
 - ДС ЕАЭС НР ВВ/112 11.01. NH003 004.02 01094 от 14.09.2021 до 13.09.2026 Выдан ОАО «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции «БЕЛПИС», Республика Беларусь, 220029, г. Минск, ул. Красная, 7б.

Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение ламп в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группам условий хранения: 3 (Ж3), 5 (ОЖ4), 1 (Л), 2 (С) по ГОСТ 15150.

Требования безопасности

- Лампы Gauss® ремонту не подлежат;



ВНИМАНИЕ! Не разбирать!

- Во избежание несчастных случаев категорически запрещается разбирать лампы;



ВНИМАНИЕ! Перед установкой или заменой лампы отключите электропитание!

- Во избежание несчастных случаев категорически запрещается производить монтаж и демонтаж ламп при включенном электропитании;

- Для повышения надежности и увеличения срока службы, рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации электротехническую продукцию с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности.

Возможные неисправности и способы их устранения



ВНИМАНИЕ! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном электропитании.

- Если лампа не работает:
 - проверьте наличие сетевого напряжения питания в пределах 180-240 В;
 - убедитесь в целостности всех соединений;
 - Если вышеописанные способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 24 месяца от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 36 месяцев от даты производства (указана на лампе).

Необходимые условия для предоставления гарантии на светодиодные лампы Gauss®

- Замене подлежат неработающие / неисправно работающие светодиодные лампы при условии соблюдения потребителем правил пользования, хранения и эксплуатации;
 - Не подлежат замене лампы, имеющие видимые механические повреждения;
 - Не подлежат замене лампы, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с лампой;
 - Не подлежат замене лампы, вышедшие из строя из-за неправильной установки и подключения;
 - Не подлежат замене лампы, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.п.;
 - Условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей, и не распространяются на случаи использования товара в целях предпринимательской деятельности.


Произведено в Беларуси

**Изготовитель: Холдинг «ГОРИЗОНТ», ОАО «БЭЛЗ»
224020, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Московская, 204**

Уполномоченное изготовителем лицо / Импортер
ООО ТПК «Вартон», РФ, 121354,
г. Москва, Дорогобужская ул., д. 14, стр. 6
Телефон: +7 495 6498133
www.gauss.ru

Для отзывов и предложений: comment@gauss.ru

указанны на лампе



Модель	Артикул
Место и дата продажи	
Штамп магазина и подпись продавца	

XX XX XXX-XX

