

Общие технические данные	
Вес	20 г
Размеры	147 x 35 x 23 мм ((ДxШxВ))
Рабочая температура	-10 ... +50 °C
Корпус	Пластик (АБС)
Цвет продукта	черный
Длина трубки зонда	124 мм
Длина наконечника трубки зонда	12 мм
Диаметр трубки зонда	3,5 мм
Диаметр наконечника трубки зонда	1,6 мм
Тип батареи	круглая LR44
Тип дисплея	LCD
Размер дисплея	Размер дисплея: одна строка
Температура хранения	-20 ... +70 °C
Измерение температуры	
Диапазон измерений	-50 ... +150 °C
Погрешность	±1 °C (-10 ... +99,9 °C) ±2 °C (-30 ... -10,1 °C) ±2 % от изм. знач. (+100 ... +150 °C)
Разрешение	0,1 °C (-19,9 ... +150 °C) 1 °C (в ост. диапазоне)