

Общие технические данные	
Вес	36 г
Размеры	150 x 45 x 30 мм ((ДxШxВ))
Рабочая температура	-10 ... +50 °C
Корпус	Пластик (АБС)
Класс защиты	IP67
Цвет продукта	белый
Длина трубки зонда	120 мм
Длина наконечника трубки зонда	7,5 мм
Диаметр трубки зонда	3,5 мм
Диаметр наконечника трубки зонда	1,6 мм
Тип батареи	круглая LR44
Тип дисплея	LCD
Размер дисплея	Размер дисплея: одна строка
Температура хранения	-20 ... +70 °C
Измерение температуры	
Диапазон измерений	-20 ... +230 °C
Погрешность	±1 °C (-20 ... +53,9 °C) ±0,8 °C (+54 ... +90 °C) ±1 °C (+90,1 ... +180 °C) ±1,5 °C (+180,1 ... +230 °C)
Разрешение	0,1 °C (-19,9 ... +199,9 °C)

Измерение температуры

1,0 °C (в ост. диапазоне)