

1 MIARY DREWNIANE SKŁADANE - UKRYTE NITY

- HARDWOOD FOLDING RULES - HIDDEN RIVETS
- ДЕРЕВЯННЫЕ СКЛАДНЫЕ ЛИНЕЙКИ - СКРЫТЫЕ ЗАКЛЁПКИ



- III klasa dokładności (atest UE) • Drewno bukowe o grubości 3 mm • Ukryte nity
- Beznitowe połączenie zapewnia łatwość odczytu • Trwałe sprężynujące połączenia wykonane ze stali i mosiądzu
- Wielowarstwowa powłoka lakiernicza odporna na promieniowanie UV, przetarcia i łuszczenie
- Certyfikat FSC

Kod	Długość (m)	Rodzaj		
13012	1	5-częściowa	x	20/200
13013	2	10-częściowa	x	10/100

2 MIARY DREWNIANE SKŁADANE

- HARDWOOD FOLDING RULES
- ДЕРЕВЯННЫЕ СКЛАДНЫЕ ЛИНЕЙКИ




- III klasa dokładności (atest UE) • Wysoka jakość • Drewno bukowe o grubości 3 mm

Kod	Długość (m)	Rodzaj		
13010	1	5-częściowa	x	20/200
13011	2	10-częściowa	x	10/100

3 KĄTOWNIK UNIWERSALNY

- COMBINATION SQUARE • УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УГОЛЬНИК



- Stalowa baza z poziomnicą, rysikiem i śrubą nastawną • Aluminiowy przyrząd skalowany dwustronnie na obydwu krawędziach

Kod	Rozmiar (mm)		
21230	300	x	12/72

4 KĄTOWNIKI

- TRY SQUARES • АЛЮМИНИЕВЫЕ УГОЛЬНИКИ



- Sztynna konstrukcja • Podziałka metryczna i calowa, dwustronna

Kod	Rozmiar (mm)		
21330	300 x 175	x	12/48
21335	350 x 190	x	12/48
21350	500 x 235	x	12/36

5 LINIAŁ UNIWERSALNY

- UNIVERSAL RULER • УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА С ПЕРЕДВИЖНЫМИ ИНДИКАТОРАМИ



- Liniał aluminiowy z dwoma przesuwными libelkami: poziomą i pionową • Zapewnia łatwe mocowanie przedmiotów, centrowanie, kopiowanie odległości, itp. • Dodatkowo otwory Ø 4-12 mm i pudełko na wkręty itp.

Kod	Długość (mm)	
15166	600	20

6 SUWMIARKA

- CALIPER • ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ



- Stal nierdzewna

Kod	Zakres (mm)	
20515	0-150	6/24

7 SUWMIARKA ELEKTRONICZNA

- DIGITAL CALIPER • ЭЛЕКТРОННЫЙ ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ



- Stal nierdzewna

Kod	Zakres (mm)	
20516	0-150	6/24

8 MIKROMETR

- MICROMETER • МИКРОМЕТР



- Kowadzelka z węgla spiekaneego • Aluminiowa kasetka

Kod	Zakres (mm)	
20518	0-25	6/24