



C 091 B


**Kabel Dosen,
Bajonettverriegelung, außen
Female cable connector,
bayonet locking, outside**



Kabelaussgang / cable outlet 6 mm



Kabelaussgang / cable outlet 8 mm



Kabelaussgang / cable outlet 6,5 mm

Beschreibung Description	Maßzeichnung Drawing	Polzahl No. of cont.	Bestellnummer / Part Number		
			Lötanschluß / solder termin. Kontaktfläche / contact plating silber / silver	/ contact plating gold ²⁾	Crimpanschluß ¹⁾ crimp termination
Kabeldose, max. 6 mm Kabelaussgang, Löt- oder Crimpanschluß, Kontaktfläche: versilbert oder vergoldet. Female cable connector, max. cable outlet 6 mm, termination: solder or crimp, contact plating: silver or gold.		2	-	-	-
		3 DIN	T 3278 501	T 3278 518	T 3278 551
		4 IEC	T 3328 501	T 3328 518	T 3328 551
		5	T 3378 501	T 3378 518	T 3378 551
		5 S DIN	T 3398 501	T 3398 518	T 3398 551
		6 DIN	T 3428 501	T 3428 518	T 3428 551
		7	T 3438 501	T 3438 518	T 3438 551
		7 DIN	T 3448 501	T 3448 518	T 3448 551
		8 DIN	T 3528 501	T 3528 518	T 3528 551
		12	T 3628 501	T 3628 518	-
		14	T 3648 501	T 3648 518	-
Kabeldose, max. 8 mm Kabelaussgang, Löt- oder Crimpanschluß, Kontaktfläche: versilbert oder vergoldet. Female cable connector, max. cable outlet 8 mm, termination: solder or crimp, contact plating: silver or gold.		2	-	-	-
		3 DIN	T 3278 502	T 3278 528	T 3278 552
		4 IEC	T 3328 502	T 3328 528	T 3328 552
		5	T 3378 502	T 3378 528	T 3378 552
		5 S DIN	T 3398 502	T 3398 528	T 3398 552
		6 DIN	T 3428 502	T 3428 528	T 3428 552
		7	T 3438 502	T 3438 528	T 3438 552
		7 DIN	T 3448 502	T 3448 528	T 3448 552
		8 DIN	T 3528 502	T 3528 528	T 3528 552
		12	T 3628 502	T 3628 528	-
		14	T 3648 502	T 3648 528	-
Kabeldose, max. 6,5 mm Kabelaussgang, Löt- oder Crimpanschluß, Kontaktfläche: versilbert oder vergoldet. Female cable connector, max. cable outlet 6,5 mm, termination: solder or crimp, contact plating: silver or gold.		2	-	-	-
		3 DIN	T 3278 504	T 3278 548	T 3278 554
		4 IEC	T 3328 504	T 3328 548	T 3328 554
		5	T 3378 504	T 3378 548	T 3378 554
		5 S DIN	T 3398 504	T 3398 548	T 3398 554
		6 DIN	T 3428 504	T 3428 548	T 3428 554
		7	T 3438 504	T 3438 548	T 3438 554
		7 DIN	T 3448 504	T 3448 548	T 3448 554
		8 DIN	T 3528 504	T 3528 548	T 3528 554
		12	T 3628 504	T 3628 548	-
		14	T 3648 504	T 3648 548	-

¹⁾ Crimpkontakte bitte separat bestellen, siehe Seite 38 / Please order crimp contacts separately, see page 38

²⁾ siehe Hinweis Seite 5 / see remark page 5