





NUMBER 179553  
METRIC

PRINT DIST  
単位 概 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

AMP-J  
REV.10/83



- NOTES
- 1 MATERIAL: GLASS FIELD THERMO PLASTIC, POLYESTER COLOR: BLACK
  - 2 TO COAT ALL SURFACE OF HOUSING WITH TEFLON
  - 3 PRODUCT SPEC: 108-5349
  - 4 PANEL ATTACHMENT RECOMMENDATION M3 SCREW
- 注記
- 1 材料: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂  
色: 黒色
  - 2 ハウジング全面にテフロン塗装のこと
  - 3 製品規格: 108-5349
  - 4 パネル取付推奨ネジ M3

| FINISH   | キーイング パターン<br>KEYING PATTERN | POS. 極数<br>DIMENSION | A     | B  | C     | D     | E  | F   | G | N | キー<br>KEY | 型番<br>PART NUMBER |
|----------|------------------------------|----------------------|-------|----|-------|-------|----|-----|---|---|-----------|-------------------|
| OBSOLETE |                              | 4                    | 46.99 | 38 | 29.24 | 22.24 | 30 | 8.4 | 2 | 3 | X         | 5-179553-4        |
| -        |                              | 4                    | 46.99 | 38 | 29.24 | 22.24 | 30 | 8.4 | 2 | 3 | Y         | 2-179553-4        |
| -        |                              | 4                    | 46.99 | 38 | 29.24 | 22.24 | 30 | 8.4 | 2 | 3 | X         | 1-179553-4        |
| OBSOLETE |                              | 3                    | 41.91 | 33 | 24.16 | 17.16 | 25 | 8.4 | 2 | 2 | Y         | 6-179553-3        |
| OBSOLETE |                              | 3                    | 41.91 | 33 | 24.16 | 17.16 | 25 | 8.4 | 2 | 2 | X         | 5-179553-3        |
| -        |                              | 3                    | 41.91 | 33 | 24.16 | 17.16 | 25 | 8.4 | 2 | 2 | Y         | 2-179553-3        |
| -        |                              | 3                    | 41.91 | 33 | 24.16 | 17.16 | 25 | 8.4 | 2 | 2 | X         | 1-179553-3        |
| OBSOLETE |                              | 2                    | 36.83 | 28 | 19.08 | 12.08 | 20 | 8.4 | 2 | 1 | X         | 5-179553-2        |
| -        |                              | 2                    | 36.83 | 28 | 19.08 | 12.08 | 20 | 8.4 | 2 | 1 | Y         | 2-179553-2        |
| -        |                              | 2                    | 36.83 | 28 | 19.08 | 12.08 | 20 | 8.4 | 2 | 1 | X         | 1-179553-2        |

|  |                                |  |
|--|--------------------------------|--|
| 抱合電線断面(WIRE RANGE)<br>- mm <sup>2</sup> (AWG - ) | 被覆外径(INSULATION DIA.)<br>- mmφ | 名稱(NAME)<br>パネルマウント タイプ タブハウジング<br>ダイナミック 3200 シリーズ用         |
| 材料(MATERIAL)<br>注記参照<br>SEE NOTES                | 仕上(FINISH)                     | WIRE TO WIRE TAB HSG FOR DYNAMIC<br>D-3200S PANEL MOUNT TYPE |
| F2 REVISED PER ECO-11-005030                     | RK HMR 21MAR 11                | DR. 31 JAN 94 N. Matsubara                                   |
| LTR 変更 (REVISION RECORD)                         | DR CHK DATE                    | DE. 31 JAN 94 N. Matsubara                                   |
|  |                                | CHK. 1 FEB 94 S. MANABE                                      |
|  |                                | APP. 1 FEB 94 S. MANABE                                      |

|   |      |        |          |
|---|------|--------|----------|
| 一般公差<br>(GENERAL TOLERANCE)                                   | SIZE | LOC    | 番号(No.)  |
| 10以下: ±0.2<br>10以上 30以下: ±0.25<br>30以上 100以下: ±0.3<br>角度: ±3° | A3   | J      | C=179553 |
| 尺度(SCALE)   | REV. | SHEET  |          |
| 2/1   | F2   | 1 OF 1 |          |