



panel piercing /
Montagebohrung

Mechanical characteristics
interface dimensions acc. to

Components
centre contact
outer contact
serrated lock washer
other metal parts
insulators

Electrical characteristics
impedance
return loss

Mechanische Eigenschaften
Steckgesicht nach

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
Fächerscheibe
sonstige Metallteile
Isolierungen

Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand
Rückflusdämpfung

IEC 60169-8

Materials / Material
CuNi1Pb1P
CuZn39Pb3
CuSn6
CuZn39Pb3
PTFE, POM

Finish / Oberfläche
Ni2Au0.8
Cu2Ni5
Cu2Ni5
Cu2Ni5

75 Ω
typ.: 1 GHz - 36 dB;
2 GHz - 31 dB;
3 GHz - 29 dB

		2005	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material				
		gez./drawn	10.10.	JA					
		gepr./appr.	11.10.05	HR	Oberfläche/ finish				
	Norm/stand.								
	Maßstab/scale	Benennung/title							
	2:1	BNC Adaptor w. insulating flange BNC-Verbindungsstück m. Isolierflansch							
	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.						
	K	J01005A0008							
	Ersatz für/ replaces								
	Änd./rev. Index	Änderungsmittlung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Telegärtner				
					Original: DIN A4				