



Переключатель клавишный SC767d с фиксацией, подсветка

Артикул Q-10600



Electrical rating	15A 125/250VAC 15(3)A 250VAC T125/55 1E4
Electrical life	1E4
Mechanical life	5E4
Contact resistance	$\leq 20\text{m}\Omega$
Insulation resistance	$> 100\text{M}\Omega$
High voltage resistance	1500 VAC
Resistance to tracking	PTI 175
Contact gap DT with centre-OFF	$> 3\text{mm}$
Protection type	IP20
Ambient temperature	0°C...+125°C
Flammability	UL94V-0
Heat and fire resistance	850°C
Material of housing and rocker	PA/PC
Material of Contacts	Ag or AgCdO
Material of Terminals	Copper Alloy
Temperature rise at the terminals (According to electrical life endurance)	Max.30K (UL1054) Max.55K (EN61058-1)
Push-on force of terminals	$\geq 96\text{N}$
Approval marks	
Suitable for appliances of protection class II	



APPLIANCE CUT-OUT

Double pole X=panel thickness

X	Y	Z
0.75~1.25	30.4-0.1	22.1+0.1
1.25~2	30.6-0.1	22.1+0.1
2~3	30.8-0.1	22.1+0.1

Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.