



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВНУТРЕННИЙ АРТИКУЛ

PROCAST Cable BMC 6/60/0.08 / PC11030660002

СТРУКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЖИЛЫ

Сечение - 0,33mm² (60 проводников диаметром 0,08mm)

СТРУКТУРА ЭКРАНА

144 (16x9) проводников диаметром 0,1mm

ИЗОЛЯЦИЯ

2 x XLPE 1,65mm голубой / белый, PVC черный 6mm

СОПРОТИВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЖИЛЫ

68ohm / 1km

СОПРОТИВЛЕНИЕ ЭКРАНА

22ohm / 1km

ЕМКОСТЬ - ЭКРАН / ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЖИЛЫ

100,8 pF/m

ЕМКОСТЬ МЕЖДУ ДВУМЯ ЖИЛАМИ

61,8 pF/m

ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

-20C / +70 градусов C

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР КАБЕЛЯ / БУХТЫ

круглый, диаметр 6mm / 225mm x 145mm

ФАСОВКА / ВЕС

100m / намотка на пластиковый барабан / 5,3kg


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

PROCAST Cable BMC 6/60/0.08 – профессиональный топовый балансный микрофонный / сигнальный кабель, предназначенный для передачи симметричного звукового сигнала от источника к активному усиливающему или коммутирующему аудио оборудованию. Также может использоваться для передачи несимметричного стерео сигнала линейного уровня.

Кабель рекомендуется для подключения сценических и студийных конденсаторных микрофонов, балансной межблочной коммутации, подключения профессионального DJ оборудования с симметричными аудио выходами и так далее. Также может использоваться для коммутации Hi-Fi / Hi-End оборудования в рамках инсталляций в частных апартаментах. Благодаря специфическому наполнителю из шелковых нитей и ультра-многожильной структуре проводников кабель беспрецедентно гибкий и пластичный. Это делает его в том числе идеальным для использования в мобильных инсталляциях и сценической (в частности туринговой) коммутации.

Кабель имеет коаксиальную структуру – два центральных проводника и плотный внешний экран. Центральные жилы сечением по 0,33mm² изготовлены из 60 медных проводников диаметром 0,08mm. Снаружи обе жилы изолированы гибким XLPE (сшитый полиэтилен – самый современный и эффективный изолирующий материал) диаметром 1,65mm. Цвет изоляции белый / голубой. Экран – плотная оплетка из 144 луженых медных проводников (16 групп по 9 проводников диаметром по 0,10mm). Пространство между проводниками и внешней изоляцией заполнено шелковыми нитями обернутыми в шелковый папирус. Внешняя изоляция изготовлена из PVC черного цвета. Все проводники, изготовлены из OFC чистой меди 99,97%. Благодаря качественной плотной изоляции кабель может использоваться в широком диапазоне температур: -20C до +70C. Диаметр кабеля – 6mm, что позволяет его использовать совместно с любыми разъемами PROCAST Cable – RCA, TR Jack, XLR.

Кабель поставляется в намотке на пластиковых барабанах по 100 метров.



КОНТАКТЫ:

123182, г. Москва, ул.Щукинская, д.2, 2 этаж
Компания "СиВиджи Аудио"
+7 499 190-20-10
sound@cvg.ru
www.cvg.ru



ERC
MADE IN CHINA
DESIGNED IN RUSSIA