



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ВНУТРЕННИЙ АРТИКУЛ

PROCAST Cable USC 2\*6/60/0.12 / PC11030266002

### СТРУКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЖИЛЫ

Сечение - 2 x 0,5mm<sup>2</sup> (28 проводников диаметром 0,12mm)

### СТРУКТУРА ЭКРАНА

2 x 60 проводников диаметром 0,12mm + AL фольга

### ИЗОЛЯЦИЯ

2 x PE 2,35mm красный - белый, PVC черный 2 x 6mm

### СОПРОТИВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЖИЛЫ

60ohm / 1km

### СОПРОТИВЛЕНИЕ ЭКРАНА

28ohm / 1km

### ЕМКОСТЬ - ЭКРАН / ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЖИЛЫ

100,6 pF/m (для одного канала)

### ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

-20C / +70 градусов C

### ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР КАБЕЛЯ / БУХТЫ

два круглых кабеля диаметром по 6mm / 270mm x 200mm

### ВЕС БУХТЫ

9,3kg

### ФАСОВКА

100m / намотка на пластиковый барабан

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

PROCAST Cable USC 2\*6/60/0.12 – профессиональный инсталляционный двухканальный звуковой кабель для передачи стереофонического несимметричного (небалансного) сигнала линейного уровня от источника звука к активному звукоусиливающему или коммутирующему оборудованию.


Кабель рекомендуется для использования в профессиональных инсталляциях для межблочной коммутации, подключения диджейских пультов, плееров и других источников звукового сигнала к усилителям и микшерским пультам, студийной коммутации и также подключения Hi-Fi / Hi-End компонентов в домашних звуковых системах.

Кабель PROCAST Cable USC 2\*6/60/0.12 состоит из двух коаксиальных сваренных по одной стороне идентичных сигнальных кабелей круглого сечения. Центральная жила каждого из каналов кабеля имеет сечение 0,5mm<sup>2</sup> и изготовлена из 28 медных проводников диаметром 0,12mm каждый. Снаружи жила изолирована от внешнего экрана гибким PE (полиэтилен) пластиком диаметром 2,35mm. Для одного канала используется изоляция центральной жилы красного цвета, для второго – белого. Экран у PROCAST Cable USC 2\*6/60/0.12 имеет два слоя. Первый изготовлен из опоясывающей алюминиевой фольги. Второй – медная оплетка из 60 медных проводников диаметром 0,12mm. Все проводники используемые в кабеле изготовлены из OFC чистой меди 99,97%.

Благодаря качественной плотной изоляции PROCAST Cable USC 2\*6/60/0.12 может использоваться в широком диапазоне температур: от -20C до +70C. Сверху кабель покрыт гибкой PVC изоляцией черного цвета.

Для идентификации канала - нанесение сделано по одной из жил. Диаметр каждого из каналов стерео кабеля PROCAST Cable USC 2\*6/60/0.12 – 6mm. Это позволяет его использовать совместно с любыми разъемами PROCAST Cable – RCA, TR Jack, XLR, BNC.

Кабель поставляется в намотке на пластиковых барабанах по 100 метров.



## КОНТАКТЫ:

123182, г. Москва, ул. Щукинская, д.2, 2 этаж  
Компания "СиВиджи Аудио"  
+7 499 190-20-10  
sound@cvg.ru  
www.cvg.ru



**EAC**  
MADE IN CHINA  
DESIGNED IN RUSSIA