


## TAR 641895

- Part # : TAR 641895
- Description : Hydro-pneumatic riveter
- Rivets : 2,4 – 6,4 mm
- Maxi diameter alu/steel : 6,4 mm
- Maxi diameter stainless steel : 5,6 mm
- Bumping run : 19 mm
- Traction : 1894 kg
- Air consumption : 148 l/min. (à vide)
- Inlet : 1/4" BSPF
- Hose ID : 10 mm (3/8")
- Working pressure : 6,3 bar
- Niveau sonore : 63 dBa
- Vibrations : < 2 m/s<sup>2</sup>
- Length : 273 mm
- Weight : 2,14 kg
- Handle : Rubber cover
- Safety : Collect of expelled pins
- Air inlet : Rotating connector



### Applications



PREVOST SAS – C.S. 90208 - 74942 ANNECY-LE-VIEUX CEDEX - France

Tel. +33 (0)4 50 64 04 45 - Fax. +33 (0)4 50 64 00 10 - sales@prevost.eu - [www.prevost.eu](http://www.prevost.eu)

Ce document ne peut être considéré comme contractuel. Dans un souci d'apporter un meilleur service à ses clients, la société PREVOST se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de sa gamme, sans préavis