Лазерный модуль ML-100x



Спецификация

Габариты (Д х Ш х В)	101,1см х 5,4см х 5,9см
Bec	224r
Выходная мощность	Класс IIIa: менее 5мВт
Ширина лазерной линии	<2мм при 4м
Рабочий диапазон	540 град.
температур	
Наработка на отказ	5000 часов
Угол излучения	>120
Корпус	Металл
Покрытие	Черное анодированное
Питание	DC адаптер 3,56 B