

# RUICHI

## Разъем герметичный кабельный RUICHI VLHK16-5PB



Разъемы герметичные кабельные (штекер-гнездо) RUICHI VLHK16-5PB, 5 контактов, IP67, 5 А, 250 В, черные являются пылезащищенными и влагозащищенными. Они соответствуют высокой степени защиты (IP68/IP67), что гарантирует работу разъемов при длительном погружении в воду (более 30 минут) на глубину больше 1м.

Тип разъёма	F-M сборка герметичная
Количество контактов	5
Номинальное напряжение, В	250
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	100 (при Uисп.dc=500 В)
Контактное сопротивление, мОм, не более	100
Диэлектрическая прочность, В	500 (50 Гц, 1 мин.)
Класс защиты	IP67
Материал	ПВХ, резина
Диапазон рабочих температур, °С	-25...+80
Цвет	черный
Диаметр входящего кабеля, мм	6
Сечение провода, мм <sup>2</sup>	5 x 0,5
Длина в сборе, мм	2 x 200 ± 10

