



SZC-CONNECTOR

Разъём герметичный SZC16 4P-F-M



Герметичный разъем (комплект) с заглушкой SZC16 4P-F-M, вилка-розетка, 4 контакта, диаметр входящего кабеля 8 мм, IP68, 5 А, 250 В, является пылезащищенным и влагозащищенным. Герметичный разъем соответствует высокой степени защиты, что гарантирует работу разъемов при длительном погружении в воду (более 30 минут) на глубину больше 1 м.

Тип разъёма	Разъем герметичный серии SZC16 (комплект)
Класс защиты	IP68
Материал корпуса	PA66 UL94V0
Тип соединения	кабель - кабель
Диапазон рабочих температур, °С	-25...+85
Количество контактов	4 x $\Phi 1,0$ мм
Номинальное напряжение, В	250
Номинальный ток, А	5
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	2000
Контактное сопротивление, мОм, не более	2
Диаметр входящего кабеля (d), мм	8 (PG9)
Длина (L), мм	вилка/ розетка - 60

