




Трубка термоусаживаемая 4:1



Общая информация

Артикул	Товар	Диаметр до усадки, D мм	Диаметр после усадки, d мм	Толщина стенки после усадки, мм	Длина, м	Тип	Рабочее напряжение до, В	Цвет	Материал	Коэф-т усадки	Диапазон температур, °С	Температура усадки, °С
119922	ТУТ клеевая 4.0/1.0 черная (4:1)	4	1	1	1	Клеевая	600	черный		4 : 1	-55...+110	100
119930	ТУТ клеевая 6.0/1.5 черная (4:1)	6	1,5	1	1							
119929	ТУТ клеевая 8.0/2.0 черная (4:1)	8	2	1	1							
119928	ТУТ клеевая 12.0/3.0 черная (4:1)	12	3	1,4	1							
119927	ТУТ клеевая 16.0/4.0 черная (4:1)	16	4	1,6	1							
119926	ТУТ клеевая 20.0/5.0 черная (4:1)	20	5	1,8	1							
119925	ТУТ клеевая 24.0/6.0 черная (4:1)	24	6	2,1	1							
119924	ТУТ клеевая 32.0/8.0 черная (4:1)	32	8	2,4	1							
119923	ТУТ клеевая 40.0/10.0 черная (4:1)	40	10	2,4	1							
119931	ТУТ клеевая 50.0/13.0 черная (4:1)	50	13	2,4	1							
120541	ТУТнг клеевая 12.0/3.0 черная (4:1)	12	3	1,4	1	Клеевая, само загухающая	600	черный		4 : 1	-55...+110	100
120540	ТУТнг клеевая 20.0/5.0 черная (4:1)	20	5	1,8	1							
120544	ТУТнг клеевая 4.0/1.0 черная (4:1)	4	1	1	1							
120543	ТУТнг клеевая 6.0/1.5 черная (4:1)	6	1,5	1	1							
120542	ТУТнг клеевая 8.0/2.0 черная (4:1)	8	2	1	1							
120688	ТУТ клеевая 6.0/1.5 черн (4:1) 100м	6	6	1	100	Клеевая		полиолефин				
120689	ТУТ клеевая 8.0/2.0 черн (4:1) 100м	8	2	1	100							
120690	ТУТ клеевая 12.0/3.0 черн (4:1) 50м	12	3	1,4	50							
120685	ТУТ клеевая 16.0/4.0 черн (4:1) 50м	16	4	1,6	50							
120687	ТУТ клеевая 4.0/1.0 черн (4:1) 200м	4	4	1	200							