

**Сетевой адаптер USB
USB2100 / USB2100 white**

Основные параметры	
Параметр	Значение
Входное напряжение	100 – 240В AC
Вилка	Евро вилка
Потребляемый ток	<350мА (без нагрузки)
Выходное напряжение	5В ± 5%
Выходной ток	2100мА (макс)
Защита	От перегрузки по току/мощности От короткого замыкания
Условия эксплуатации	От 0 до +40°C, RH 20-90%
Условия хранения	От -20 до +70°C, RH 90-100%
Наработка на отказ	> 30000ч
Приработка	4ч, 25°C, 2.1А
EMC стандарт	CE

Внешний вид и размеры

