

Camelion®


БЫСТРОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



Модель BC-1046

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Использование



1. Вставьте от 1 до 4 аккумуляторов в аккумуляторные отсеки в любой последовательности, соблюдая полярность +/-
2. Присоедините USB кабель к зарядному устройству и подключите к основному источнику питания. На экране загорятся и начнут мигать соответствующие значки аккумуляторов, показывая их состояние во время зарядки.
3. Когда зарядка будет завершена, значок аккумулятора перестанет мигать и станет неподвижным, отображая полный заряд.
4. Отключите зарядное устройство и извлеките аккумуляторы.

Пожалуйста, руководствуйтесь информацией на ЖК-дисплее и таблицей «Время заряда» для правильного определения состояния зарядки.

Внимание: аккумуляторы нагреваются во время зарядки. По окончании полной зарядки они постепенно остынут.

ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА

Меры предосторожности

- Не заряжайте не предназначенные для заряда батарейки (солевые, щелочные, литиевые)
- Зарядное устройство предназначено для использования только внутри помещений
- Не подвергайте воздействию огня и воды
- Не используйте устройство с поврежденным кабелем
- Не пытайтесь разбирать, модифицировать или ремонтировать этот продукт самостоятельно
- Не используйте устройство в случае появления странных запахов, перегрева, изменения цвета или при любой другой необычной ситуации
- Чистите это изделие только сухой тканью. Избегайте применения абразивных или химических веществ
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами, не имеющими достаточной технической подготовки

Условия хранения, транспортировки и утилизации

Перевозите и храните устройство в сухом месте, избегая воздействия влаги, прямых солнечных лучей, высоких температур и низкого давления.

Срок хранения не ограничен. Срок службы 5 лет.

По истечении срока службы изделие подлежит утилизации. Реализация и утилизация продукции осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

ЖК Дисплей

Индикатор					
Значение	0-25% ЗАРЯДА	25-50% ЗАРЯДА	50-75% ЗАРЯДА	75-99% ЗАРЯДА	ПОЛНЫЙ ЗАРЯД

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента продажи.

Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью продавца либо кассового/электронного чека.

Срок службы 5 лет.

Производитель

CAMELION BATTERY CO., LTD.
UNIT 705-708, CYBER TIMES TOWER A, TIANAN CYBER PARK,
SHENZHEN, CHINA, 518041

Импортер/Уполномоченная изготовителем организация в РФ:

ООО «Энертрейд», 140091, Московская область,
г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.18



Комплектность

Зарядное устройство
Кабель USB
Руководство пользователя
Гарантийный талон

Технические характеристики

Входное напряжение: 5V=2A, 10W

Ток заряда: 1.4V=1.0A (Боковые слоты 1 и 4)

1.4V=0.5A (Серединные слоты 3 и 4)

Размеры: 100 x 68 x 27 mm

Вес: 78±10 g

Время заряда (примерно)

Тип	Емкость	Время заряда (примерно)	
		Слоты 1 и 4	Слоты 2 и 3
AA Ni-MH	2500 mAh	3 ч	6 ч
AA Ni-MH	2000 mAh	2.5 ч	5 ч
AA Ni-MH	1500 mAh	2 ч	3.5 ч
AAA Ni-MH	1100 mAh	80 мин	2.5 ч
AAA Ni-MH	800 mAh	60 мин	2 ч
AAA Ni-Cd	300 mAh	—	40 мин

Гарантийный талон

Наименование изделия

Модель

Дата продажи

Подпись продавца

Штамп магазина



Изделие и комплектность проверены, замечаний нет, с условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя