

RUICHI

Разъем герметичный кабельный RUICHI VLHK20-8PB



Разъемы герметичные кабельные (штекер-гнездо) RUICHI VLHK20-8PB, 8 контактов, IP67, 5 А, 250 В, черные являются пылезащищенными и влагозащищенными. Они соответствуют высокой степени защиты (IP68/IP67), что гарантирует работу разъемов при длительном погружении в воду (более 30 минут) на глубину больше 1м.

Тип разъёма	F-M сборка герметичная
Количество контактов	8
Номинальное напряжение, В	250
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	100 (при $U_{исп. dc}=500$ В)
Контактное сопротивление, мОм, не более	100
Диэлектрическая прочность, В	500 (50 Гц, 1 мин.)
Класс защиты	IP67
Материал	ПВХ, резина
Диапазон рабочих температур, °С	-25...+80
Цвет	черный
Длина в сборе, мм	$2 \times 200 \pm 10$

