



SZC-CONNECTOR

Разъём герметичный SZC28 3P-M-FB



Герметичный разъем (комплект) с заглушкой SZC28 3P-M-FB, вилка-розетка, 3 контакта, диаметр входящего кабеля 15 мм, IP68, 45 А, 250 В, является пылезащищенным и влагозащищенным. Герметичный разъем соответствует высокой степени защиты, что гарантирует работу разъемов при длительном погружении в воду (более 30 минут) на глубину больше 1 м.

Тип разъёма	Разъём герметичный серии SZC28 (комплект)
Класс защиты	IP68
Материал корпуса	РА66 UL94V0
Тип соединения	кабель (вилка) - блок (розетка)
Диапазон рабочих температур, °С	-25...+85
Количество контактов	3 x 3,6 мм
Номинальное напряжение, В	250
Номинальный ток, А	45
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	2000
Контактное сопротивление, мОм, не более	2
Диаметр входящего кабеля, мм	15 (PG19)
Размер установочного отверстия, мм	Ф28,5
Длина, мм	вилка - 76; розетка - 22
Особенности конструкции	с заглушкой на блочной части

