

Выключатели автоматические серии AV-6 DC AVERES EKF



AV-6 DC XP XXXA (X) XXXkA AVERES EKF

- Серия
- Постоянный ток
- Число полюсов
- Номинальный ток, А
- Тип характеристики отключения
- Номинальная наибольшая отключающая способность, кА

IP20

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

Al / Cu

EAC

ГОСТ IEC 60947-2

Автоматические выключатели для постоянного тока AV-6 DC AVERES EKF предназначены для защиты электрических цепей постоянного тока от токов перегрузки и короткого замыкания, проведения тока в нормальном режиме и оперативных включений и отключений цепей постоянного тока. Полный набор аксессуаров для расширения функций. Гарантийные обязательства 10 лет.



Механизм мгновенной коммутации (ММК)




Жесткий корпус, 9 заклепок



Удобное окно для маркировки цепи



Литая лицевая панель



Окно реального состояния контактов с защитой от искр



Возможна коммутация алюминиевым и медным проводником

Наименование	Номинальный ток, А	Характеристика срабатывания	Количество полюсов	Артикул
AV-6 DC 1P 1A (C) 6kA AVERES EKF	1	C	1	mcb6-DC-1-01C-av
AV-6 DC 1P 2A (C) 6kA AVERES EKF	2	C	1	mcb6-DC-1-02C-av
AV-6 DC 1P 3A (C) 6kA AVERES EKF	3	C	1	mcb6-DC-1-03C-av
AV-6 DC 1P 4A (C) 6kA AVERES EKF	4	C	1	mcb6-DC-1-04C-av
AV-6 DC 1P 6A (C) 6kA AVERES EKF	6	C	1	mcb6-DC-1-06C-av
AV-6 DC 1P 10A (C) 6kA AVERES EKF	10	C	1	mcb6-DC-1-10C-av
AV-6 DC 1P 13A (C) 6kA AVERES EKF	13	C	1	mcb6-DC-1-13C-av
AV-6 DC 1P 16A (C) 6kA AVERES EKF	16	C	1	mcb6-DC-1-16C-av
AV-6 DC 1P 20A (C) 6kA AVERES EKF	20	C	1	mcb6-DC-1-20C-av
AV-6 DC 1P 25A (C) 6kA AVERES EKF	25	C	1	mcb6-DC-1-25C-av
AV-6 DC 1P 32A (C) 6kA AVERES EKF	32	C	1	mcb6-DC-1-32C-av
AV-6 DC 1P 40A (C) 6kA AVERES EKF	40	C	1	mcb6-DC-1-40C-av
AV-6 DC 1P 50A (C) 6kA AVERES EKF	50	C	1	mcb6-DC-1-50C-av
AV-6 DC 1P 63A (C) 6kA AVERES EKF	63	C	1	mcb6-DC-1-63C-av
AV-6 DC 2P 1A (C) 6kA AVERES EKF	1	C	2	mcb6-DC-2-01C-av
AV-6 DC 2P 2A (C) 6kA AVERES EKF	2	C	2	mcb6-DC-2-02C-av
AV-6 DC 2P 3A (C) 6kA AVERES EKF	3	C	2	mcb6-DC-2-03C-av
AV-6 DC 2P 4A (C) 6kA AVERES EKF	4	C	2	mcb6-DC-2-04C-av
AV-6 DC 2P 6A (C) 6kA AVERES EKF	6	C	2	mcb6-DC-2-06C-av
AV-6 DC 2P 10A (C) 6kA AVERES EKF	10	C	2	mcb6-DC-2-10C-av
AV-6 DC 2P 13A (C) 6kA AVERES EKF	13	C	2	mcb6-DC-2-13C-av
AV-6 DC 2P 16A (C) 6kA AVERES EKF	16	C	2	mcb6-DC-2-16C-av
AV-6 DC 2P 20A (C) 6kA AVERES EKF	20	C	2	mcb6-DC-2-20C-av
AV-6 DC 2P 25A (C) 6kA AVERES EKF	25	C	2	mcb6-DC-2-25C-av
AV-6 DC 2P 32A (C) 6kA AVERES EKF	32	C	2	mcb6-DC-2-32C-av
AV-6 DC 2P 40A (C) 6kA AVERES EKF	40	C	2	mcb6-DC-2-40C-av
AV-6 DC 2P 50A (C) 6kA AVERES EKF	50	C	2	mcb6-DC-2-50C-av
AV-6 DC 2P 63A (C) 6kA AVERES EKF	63	C	2	mcb6-DC-2-63C-av

Наименование	Номинальный ток, А	Характеристика срабатывания	Количество полюсов	Артикул
AV-6 DC 3P 1A (C) 6kA AVERES EKF	1	C	3	mcb6-DC-3-01C-av
AV-6 DC 3P 2A (C) 6kA AVERES EKF	2	C	3	mcb6-DC-3-02C-av
AV-6 DC 3P 3A (C) 6kA AVERES EKF	3	C	3	mcb6-DC-3-03C-av
AV-6 DC 3P 4A (C) 6kA AVERES EKF	4	C	3	mcb6-DC-3-04C-av
AV-6 DC 3P 6A (C) 6kA AVERES EKF	6	C	3	mcb6-DC-3-06C-av
AV-6 DC 3P 10A (C) 6kA AVERES EKF	10	C	3	mcb6-DC-3-10C-av
AV-6 DC 3P 13A (C) 6kA AVERES EKF	13	C	3	mcb6-DC-3-13C-av
AV-6 DC 3P 16A (C) 6kA AVERES EKF	16	C	3	mcb6-DC-3-16C-av
AV-6 DC 3P 20A (C) 6kA AVERES EKF	20	C	3	mcb6-DC-3-20C-av
AV-6 DC 3P 25A (C) 6kA AVERES EKF	25	C	3	mcb6-DC-3-25C-av
AV-6 DC 3P 32A (C) 6kA AVERES EKF	32	C	3	mcb6-DC-3-32C-av
AV-6 DC 3P 40A (C) 6kA AVERES EKF	40	C	3	mcb6-DC-3-40C-av
AV-6 DC 3P 50A (C) 6kA AVERES EKF	50	C	3	mcb6-DC-3-50C-av
AV-6 DC 3P 63A (C) 6kA AVERES EKF	63	C	3	mcb6-DC-3-63C-av
AV-6 DC 4P 1A (C) 6kA AVERES EKF	1	C	4	mcb6-DC-4-01C-av
AV-6 DC 4P 2A (C) 6kA AVERES EKF	2	C	4	mcb6-DC-4-02C-av
AV-6 DC 4P 3A (C) 6kA AVERES EKF	3	C	4	mcb6-DC-4-03C-av
AV-6 DC 4P 4A (C) 6kA AVERES EKF	4	C	4	mcb6-DC-4-04C-av
AV-6 DC 4P 6A (C) 6kA AVERES EKF	6	C	4	mcb6-DC-4-06C-av
AV-6 DC 4P 10A (C) 6kA AVERES EKF	10	C	4	mcb6-DC-4-10C-av
AV-6 DC 4P 13A (C) 6kA AVERES EKF	13	C	4	mcb6-DC-4-13C-av
AV-6 DC 4P 16A (C) 6kA AVERES EKF	16	C	4	mcb6-DC-4-16C-av
AV-6 DC 4P 20A (C) 6kA AVERES EKF	20	C	4	mcb6-DC-4-20C-av
AV-6 DC 4P 25A (C) 6kA AVERES EKF	25	C	4	mcb6-DC-4-25C-av
AV-6 DC 4P 32A (C) 6kA AVERES EKF	32	C	4	mcb6-DC-4-32C-av
AV-6 DC 4P 40A (C) 6kA AVERES EKF	40	C	4	mcb6-DC-4-40C-av
AV-6 DC 4P 50A (C) 6kA AVERES EKF	50	C	4	mcb6-DC-4-50C-av
AV-6 DC 4P 63A (C) 6kA AVERES EKF	63	C	4	mcb6-DC-4-63C-av

Наименование	Номинальный ток, А	Характеристика срабатывания	Количество полюсов	Артикул
AV-6 DC 1P 1A [Z] 6kA AVERES EKF	1	Z	1	mcb6-DC-1-01Z-av
AV-6 DC 1P 2A [Z] 6kA AVERES EKF	2	Z	1	mcb6-DC-1-02Z-av
AV-6 DC 1P 3A [Z] 6kA AVERES EKF	3	Z	1	mcb6-DC-1-03Z-av
AV-6 DC 1P 4A [Z] 6kA AVERES EKF	4	Z	1	mcb6-DC-1-04Z-av
AV-6 DC 1P 6A [Z] 6kA AVERES EKF	6	Z	1	mcb6-DC-1-06Z-av
AV-6 DC 1P 10A [Z] 6kA AVERES EKF	10	Z	1	mcb6-DC-1-10Z-av
AV-6 DC 1P 16A [Z] 6kA AVERES EKF	16	Z	1	mcb6-DC-1-16Z-av
AV-6 DC 1P 20A [Z] 6kA AVERES EKF	20	Z	1	mcb6-DC-1-20Z-av
AV-6 DC 1P 25A [Z] 6kA AVERES EKF	25	Z	1	mcb6-DC-1-25Z-av
AV-6 DC 1P 32A [Z] 6kA AVERES EKF	32	Z	1	mcb6-DC-1-32Z-av
AV-6 DC 1P 40A [Z] 6kA AVERES EKF	40	Z	1	mcb6-DC-1-40Z-av
AV-6 DC 1P 50A [Z] 6kA AVERES EKF	50	Z	1	mcb6-DC-1-50Z-av
AV-6 DC 1P 63A [Z] 6kA AVERES EKF	63	Z	1	mcb6-DC-1-63Z-av
AV-6 DC 2P 1A [Z] 6kA AVERES EKF	1	Z	2	mcb6-DC-2-01Z-av
AV-6 DC 2P 2A [Z] 6kA AVERES EKF	2	Z	2	mcb6-DC-2-02Z-av
AV-6 DC 2P 3A [Z] 6kA AVERES EKF	3	Z	2	mcb6-DC-2-03Z-av
AV-6 DC 2P 4A [Z] 6kA AVERES EKF	4	Z	2	mcb6-DC-2-04Z-av
AV-6 DC 2P 6A [Z] 6kA AVERES EKF	6	Z	2	mcb6-DC-2-06Z-av
AV-6 DC 2P 10A [Z] 6kA AVERES EKF	10	Z	2	mcb6-DC-2-10Z-av
AV-6 DC 2P 16A [Z] 6kA AVERES EKF	16	Z	2	mcb6-DC-2-16Z-av
AV-6 DC 2P 20A [Z] 6kA AVERES EKF	20	Z	2	mcb6-DC-2-20Z-av
AV-6 DC 2P 25A [Z] 6kA AVERES EKF	25	Z	2	mcb6-DC-2-25Z-av
AV-6 DC 2P 32A [Z] 6kA AVERES EKF	32	Z	2	mcb6-DC-2-32Z-av
AV-6 DC 2P 40A [Z] 6kA AVERES EKF	40	Z	2	mcb6-DC-2-40Z-av
AV-6 DC 2P 50A [Z] 6kA AVERES EKF	50	Z	2	mcb6-DC-2-50Z-av
AV-6 DC 2P 63A [Z] 6kA AVERES EKF	63	Z	2	mcb6-DC-2-63Z-av
AV-6 DC 3P 1A [Z] 6kA AVERES EKF	1	Z	3	mcb6-DC-3-01Z-av
AV-6 DC 3P 2A [Z] 6kA AVERES EKF	2	Z	3	mcb6-DC-3-02Z-av
AV-6 DC 3P 3A [Z] 6kA AVERES EKF	3	Z	3	mcb6-DC-3-03Z-av
AV-6 DC 3P 4A [Z] 6kA AVERES EKF	4	Z	3	mcb6-DC-3-04Z-av
AV-6 DC 3P 6A [Z] 6kA AVERES EKF	6	Z	3	mcb6-DC-3-06Z-av
AV-6 DC 3P 10A [Z] 6kA AVERES EKF	10	Z	3	mcb6-DC-3-10Z-av
AV-6 DC 3P 16A [Z] 6kA AVERES EKF	16	Z	3	mcb6-DC-3-16Z-av
AV-6 DC 3P 20A [Z] 6kA AVERES EKF	20	Z	3	mcb6-DC-3-20Z-av
AV-6 DC 3P 25A [Z] 6kA AVERES EKF	25	Z	3	mcb6-DC-3-25Z-av
AV-6 DC 3P 32A [Z] 6kA AVERES EKF	32	Z	3	mcb6-DC-3-32Z-av
AV-6 DC 3P 40A [Z] 6kA AVERES EKF	40	Z	3	mcb6-DC-3-40Z-av
AV-6 DC 3P 50A [Z] 6kA AVERES EKF	50	Z	3	mcb6-DC-3-50Z-av
AV-6 DC 3P 63A [Z] 6kA AVERES EKF	63	Z	3	mcb6-DC-3-63Z-av
AV-6 DC 4P 1A [Z] 6kA AVERES EKF	1	Z	4	mcb6-DC-4-01Z-av
AV-6 DC 4P 2A [Z] 6kA AVERES EKF	2	Z	4	mcb6-DC-4-02Z-av
AV-6 DC 4P 3A [Z] 6kA AVERES EKF	3	Z	4	mcb6-DC-4-03Z-av
AV-6 DC 4P 4A [Z] 6kA AVERES EKF	4	Z	4	mcb6-DC-4-04Z-av
AV-6 DC 4P 6A [Z] 6kA AVERES EKF	6	Z	4	mcb6-DC-4-06Z-av
AV-6 DC 4P 10A [Z] 6kA AVERES EKF	10	Z	4	mcb6-DC-4-10Z-av
AV-6 DC 4P 16A [Z] 6kA AVERES EKF	16	Z	4	mcb6-DC-4-16Z-av
AV-6 DC 4P 20A [Z] 6kA AVERES EKF	20	Z	4	mcb6-DC-4-20Z-av
AV-6 DC 4P 25A [Z] 6kA AVERES EKF	25	Z	4	mcb6-DC-4-25Z-av
AV-6 DC 4P 32A [Z] 6kA AVERES EKF	32	Z	4	mcb6-DC-4-32Z-av
AV-6 DC 4P 40A [Z] 6kA AVERES EKF	40	Z	4	mcb6-DC-4-40Z-av
AV-6 DC 4P 50A [Z] 6kA AVERES EKF	50	Z	4	mcb6-DC-4-50Z-av
AV-6 DC 4P 63A [Z] 6kA AVERES EKF	63	Z	4	mcb6-DC-4-63Z-av
AV-6 DC 1P 1A [L] 6kA AVERES EKF	1	L	1	mcb6-DC-1-01L-av
AV-6 DC 1P 2A [L] 6kA AVERES EKF	2	L	1	mcb6-DC-1-02L-av

Наименование	Номинальный ток, А	Характеристика срабатывания	Количество полюсов	Артикул
AV-6 DC 1P 3A [L] 6kA AVERES EKF	3	L	1	mcb6-DC-1-03L-av
AV-6 DC 1P 4A [L] 6kA AVERES EKF	4	L	1	mcb6-DC-1-04L-av
AV-6 DC 1P 6A [L] 6kA AVERES EKF	6	L	1	mcb6-DC-1-06L-av
AV-6 DC 1P 10A [L] 6kA AVERES EKF	10	L	1	mcb6-DC-1-10L-av
AV-6 DC 1P 16A [L] 6kA AVERES EKF	16	L	1	mcb6-DC-1-16L-av
AV-6 DC 1P 20A [L] 6kA AVERES EKF	20	L	1	mcb6-DC-1-20L-av
AV-6 DC 1P 25A [L] 6kA AVERES EKF	25	L	1	mcb6-DC-1-25L-av
AV-6 DC 1P 32A [L] 6kA AVERES EKF	32	L	1	mcb6-DC-1-32L-av
AV-6 DC 1P 40A [L] 6kA AVERES EKF	40	L	1	mcb6-DC-1-40L-av
AV-6 DC 1P 50A [L] 6kA AVERES EKF	50	L	1	mcb6-DC-1-50L-av
AV-6 DC 1P 63A [L] 6kA AVERES EKF	63	L	1	mcb6-DC-1-63L-av
AV-6 DC 2P 1A [L] 6kA AVERES EKF	1	L	2	mcb6-DC-2-01L-av
AV-6 DC 2P 2A [L] 6kA AVERES EKF	2	L	2	mcb6-DC-2-02L-av
AV-6 DC 2P 3A [L] 6kA AVERES EKF	3	L	2	mcb6-DC-2-03L-av
AV-6 DC 2P 4A [L] 6kA AVERES EKF	4	L	2	mcb6-DC-2-04L-av
AV-6 DC 2P 6A [L] 6kA AVERES EKF	6	L	2	mcb6-DC-2-06L-av
AV-6 DC 2P 10A [L] 6kA AVERES EKF	10	L	2	mcb6-DC-2-10L-av
AV-6 DC 2P 16A [L] 6kA AVERES EKF	16	L	2	mcb6-DC-2-16L-av
AV-6 DC 2P 20A [L] 6kA AVERES EKF	20	L	2	mcb6-DC-2-20L-av
AV-6 DC 2P 25A [L] 6kA AVERES EKF	25	L	2	mcb6-DC-2-25L-av
AV-6 DC 2P 32A [L] 6kA AVERES EKF	32	L	2	mcb6-DC-2-32L-av
AV-6 DC 2P 40A [L] 6kA AVERES EKF	40	L	2	mcb6-DC-2-40L-av
AV-6 DC 2P 50A [L] 6kA AVERES EKF	50	L	2	mcb6-DC-2-50L-av
AV-6 DC 2P 63A [L] 6kA AVERES EKF	63	L	2	mcb6-DC-2-63L-av
AV-6 DC 3P 1A [L] 6kA AVERES EKF	1	L	3	mcb6-DC-3-01L-av
AV-6 DC 3P 2A [L] 6kA AVERES EKF	2	L	3	mcb6-DC-3-02L-av
AV-6 DC 3P 3A [L] 6kA AVERES EKF	3	L	3	mcb6-DC-3-03L-av
AV-6 DC 3P 4A [L] 6kA AVERES EKF	4	L	3	mcb6-DC-3-04L-av
AV-6 DC 3P 6A [L] 6kA AVERES EKF	6	L	3	mcb6-DC-3-06L-av
AV-6 DC 3P 10A [L] 6kA AVERES EKF	10	L	3	mcb6-DC-3-10L-av
AV-6 DC 3P 16A [L] 6kA AVERES EKF	16	L	3	mcb6-DC-3-16L-av
AV-6 DC 3P 20A [L] 6kA AVERES EKF	20	L	3	mcb6-DC-3-20L-av
AV-6 DC 3P 25A [L] 6kA AVERES EKF	25	L	3	mcb6-DC-3-25L-av
AV-6 DC 3P 32A [L] 6kA AVERES EKF	32	L	3	mcb6-DC-3-32L-av
AV-6 DC 3P 40A [L] 6kA AVERES EKF	40	L	3	mcb6-DC-3-40L-av
AV-6 DC 3P 50A [L] 6kA AVERES EKF	50	L	3	mcb6-DC-3-50L-av
AV-6 DC 3P 63A [L] 6kA AVERES EKF	63	L	3	mcb6-DC-3-63L-av
AV-6 DC 4P 1A [L] 6kA AVERES EKF	1	L	4	mcb6-DC-4-01L-av
AV-6 DC 4P 2A [L] 6kA AVERES EKF	2	L	4	mcb6-DC-4-02L-av
AV-6 DC 4P 3A [L] 6kA AVERES EKF	3	L	4	mcb6-DC-4-03L-av
AV-6 DC 4P 4A [L] 6kA AVERES EKF	4	L	4	mcb6-DC-4-04L-av
AV-6 DC 4P 6A [L] 6kA AVERES EKF	6	L	4	mcb6-DC-4-06L-av
AV-6 DC 4P 10A [L] 6kA AVERES EKF	10	L	4	mcb6-DC-4-10L-av
AV-6 DC 4P 16A [L] 6kA AVERES EKF	16	L	4	mcb6-DC-4-16L-av
AV-6 DC 4P 20A [L] 6kA AVERES EKF	20	L	4	mcb6-DC-4-20L-av
AV-6 DC 4P 25A [L] 6kA AVERES EKF	25	L	4	mcb6-DC-4-25L-av
AV-6 DC 4P 32A [L] 6kA AVERES EKF	32	L	4	mcb6-DC-4-32L-av
AV-6 DC 4P 40A [L] 6kA AVERES EKF	40	L	4	mcb6-DC-4-40L-av
AV-6 DC 4P 50A [L] 6kA AVERES EKF	50	L	4	mcb6-DC-4-50L-av
AV-6 DC 4P 63A [L] 6kA AVERES EKF	63	L	4	mcb6-DC-4-63L-av
AV-6 DC 1P 1A [K] 6kA AVERES EKF	1	K	1	mcb6-DC-1-01K-av
AV-6 DC 1P 2A [K] 6kA AVERES EKF	2	K	1	mcb6-DC-1-02K-av
AV-6 DC 1P 3A [K] 6kA AVERES EKF	3	K	1	mcb6-DC-1-03K-av
AV-6 DC 1P 4A [K] 6kA AVERES EKF	4	K	1	mcb6-DC-1-04K-av

Наименование	Номинальный ток, А	Характеристика срабатывания	Количество полюсов	Артикул
AV-6 DC 1P 6A (K) 6kA AVERES EKF	6	K	1	mcb6-DC-1-06K-av
AV-6 DC 1P 10A (K) 6kA AVERES EKF	10	K	1	mcb6-DC-1-10K-av
AV-6 DC 1P 16A (K) 6kA AVERES EKF	16	K	1	mcb6-DC-1-16K-av
AV-6 DC 1P 20A (K) 6kA AVERES EKF	20	K	1	mcb6-DC-1-20K-av
AV-6 DC 1P 25A (K) 6kA AVERES EKF	25	K	1	mcb6-DC-1-25K-av
AV-6 DC 1P 32A (K) 6kA AVERES EKF	32	K	1	mcb6-DC-1-32K-av
AV-6 DC 1P 40A (K) 6kA AVERES EKF	40	K	1	mcb6-DC-1-40K-av
AV-6 DC 1P 50A (K) 6kA AVERES EKF	50	K	1	mcb6-DC-1-50K-av
AV-6 DC 1P 63A (K) 6kA AVERES EKF	63	K	1	mcb6-DC-1-63K-av
AV-6 DC 2P 1A (K) 6kA AVERES EKF	1	K	2	mcb6-DC-2-01K-av
AV-6 DC 2P 2A (K) 6kA AVERES EKF	2	K	2	mcb6-DC-2-02K-av
AV-6 DC 2P 3A (K) 6kA AVERES EKF	3	K	2	mcb6-DC-2-03K-av
AV-6 DC 2P 4A (K) 6kA AVERES EKF	4	K	2	mcb6-DC-2-04K-av
AV-6 DC 2P 6A (K) 6kA AVERES EKF	6	K	2	mcb6-DC-2-06K-av
AV-6 DC 2P 10A (K) 6kA AVERES EKF	10	K	2	mcb6-DC-2-10K-av
AV-6 DC 2P 16A (K) 6kA AVERES EKF	16	K	2	mcb6-DC-2-16K-av
AV-6 DC 2P 20A (K) 6kA AVERES EKF	20	K	2	mcb6-DC-2-20K-av
AV-6 DC 2P 25A (K) 6kA AVERES EKF	25	K	2	mcb6-DC-2-25K-av
AV-6 DC 2P 32A (K) 6kA AVERES EKF	32	K	2	mcb6-DC-2-32K-av
AV-6 DC 2P 40A (K) 6kA AVERES EKF	40	K	2	mcb6-DC-2-40K-av
AV-6 DC 2P 50A (K) 6kA AVERES EKF	50	K	2	mcb6-DC-2-50K-av
AV-6 DC 2P 63A (K) 6kA AVERES EKF	63	K	2	mcb6-DC-2-63K-av
AV-6 DC 3P 1A (K) 6kA AVERES EKF	1	K	3	mcb6-DC-3-01K-av
AV-6 DC 3P 2A (K) 6kA AVERES EKF	2	K	3	mcb6-DC-3-02K-av

Наименование	Номинальный ток, А	Характеристика срабатывания	Количество полюсов	Артикул
AV-6 DC 3P 3A (K) 6kA AVERES EKF	3	K	3	mcb6-DC-3-03K-av
AV-6 DC 3P 4A (K) 6kA AVERES EKF	4	K	3	mcb6-DC-3-04K-av
AV-6 DC 3P 6A (K) 6kA AVERES EKF	6	K	3	mcb6-DC-3-06K-av
AV-6 DC 3P 10A (K) 6kA AVERES EKF	10	K	3	mcb6-DC-3-10K-av
AV-6 DC 3P 16A (K) 6kA AVERES EKF	16	K	3	mcb6-DC-3-16K-av
AV-6 DC 3P 20A (K) 6kA AVERES EKF	20	K	3	mcb6-DC-3-20K-av
AV-6 DC 3P 25A (K) 6kA AVERES EKF	25	K	3	mcb6-DC-3-25K-av
AV-6 DC 3P 32A (K) 6kA AVERES EKF	32	K	3	mcb6-DC-3-32K-av
AV-6 DC 3P 40A (K) 6kA AVERES EKF	40	K	3	mcb6-DC-3-40K-av
AV-6 DC 3P 50A (K) 6kA AVERES EKF	50	K	3	mcb6-DC-3-50K-av
AV-6 DC 3P 63A (K) 6kA AVERES EKF	63	K	3	mcb6-DC-3-63K-av
AV-6 DC 4P 1A (K) 6kA AVERES EKF	1	K	4	mcb6-DC-4-01K-av
AV-6 DC 4P 2A (K) 6kA AVERES EKF	2	K	4	mcb6-DC-4-02K-av
AV-6 DC 4P 3A (K) 6kA AVERES EKF	3	K	4	mcb6-DC-4-03K-av
AV-6 DC 4P 4A (K) 6kA AVERES EKF	4	K	4	mcb6-DC-4-04K-av
AV-6 DC 4P 6A (K) 6kA AVERES EKF	6	K	4	mcb6-DC-4-06K-av
AV-6 DC 4P 10A (K) 6kA AVERES EKF	10	K	4	mcb6-DC-4-10K-av
AV-6 DC 4P 16A (K) 6kA AVERES EKF	16	K	4	mcb6-DC-4-16K-av
AV-6 DC 4P 20A (K) 6kA AVERES EKF	20	K	4	mcb6-DC-4-20K-av
AV-6 DC 4P 25A (K) 6kA AVERES EKF	25	K	4	mcb6-DC-4-25K-av
AV-6 DC 4P 32A (K) 6kA AVERES EKF	32	K	4	mcb6-DC-4-32K-av
AV-6 DC 4P 40A (K) 6kA AVERES EKF	40	K	4	mcb6-DC-4-40K-av
AV-6 DC 4P 50A (K) 6kA AVERES EKF	50	K	4	mcb6-DC-4-50K-av
AV-6 DC 4P 63A (K) 6kA AVERES EKF	63	K	4	mcb6-DC-4-63K-av

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметры	Значения			
Номинальное напряжение Ue, В	1P: 250В DC, 2P: 500В DC, 3P: 750В DC, 4P: 1000В DC			
Ток электрической сети	DC			
Число полюсов	1, 2, 3, 4			
Номинальный ток In, А	1-63			
Минимальное рабочее напряжение, В	36			
Тип характеристики отключения	C	[8-12] In		
	Z	[3,2-8] In		
	L	[6,4-15] In		
	K	[9,6-30] In		
Номинальная отключающая способность, Icn, кА (ГОСТ IEC 60898-1)	6			
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, кА (ГОСТ IEC 60947-2)	10			
Номинальная рабочая отключающая способность, Ics, кА (ГОСТ IEC 60947-2)	75% Icu			
Класс токоограничения	3			
Импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ	6			
Номинальное напряжение изоляции Ui, В	500			
Механическая износостойкость, циклов В-О	20 000			
Коммутационная износостойкость, циклов В-О	10 000			
Категория применения	A			
Диапазон рабочих температур, °С	От -25 до +50			
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ3.1			
Масса выключателя, не более кг (в зависимости от числа полюсов)	1	2	3	4
	0,115	0,23	0,345	0,46
Минимальное сечение присоединяемых кабелей, мм ²	1			
Максимальное сечение присоединяемых медных кабелей, не более, мм ²	25			
Момент затяжки, Н·м	3			
Степень защиты	IP20			

Дополнительные устройства



- Дополнительный контакт AV-OF.
- Сигнальный контакт AV-SD.
- Независимый расцепитель AV-SNT-DC.
- Расцепитель минимального напряжения AV-MIN.
- Расцепитель максимального и минимального напряжения AV-MM.
- Моторный привод M6S (для 1P и 2P)
- Моторный привод M6 (для 2P, 3P и 4P).
- Моторный привод M1 (для 1P и 2P).

Схема подключения дополнительных устройств



Типовые схемы подключения


Анод и катод обязательно подключать в соответствующие клеммы автоматических выключателей.

Тип характеристики отключения

Габаритные и установочные размеры

Типовая комплектация

Выключатели автоматические AV-6 DC AVERES EKF поставляются в групповой упаковке.

Вся документация доступна по QR-коду на вкладыше / на внутренней стороне упаковки.

