

E14-Fassungen, dreiteilig

Außengewindemantel 28x2 IEC 399

Mantelsperre

Material: PET GF, T190, Nennwert: 2/250

Buchsenklemmen: 0,5–2,5 mm², Gewicht: 23 g

Typ: 54100 Nippelgewinde: M10x1

Best.-Nr.: 102253 weiß

Best.-Nr.: 102251 schwarz


Best.-Nr.: 102255 messingfarben

Typ: 54100 eingewindenes Gewinde: M10x1

Best.-Nr.: 100044 weiß

Best.-Nr.: 100043 schwarz

Best.-Nr.: 100045 messingfarben



E14-Fassungen, für Aufsteckkappen

Glattmantel

Gehäuse: PET GF, T210, Nennwert: 2/250

Doppel-Steckklemmen: 0,5–1,5 mm²


Befestigungslöcher rückseitig für selbstschneidende

Schrauben nach ISO 1481/7049-ST2,9-C/F

Gewicht: 11,3/11,4 g, Typ: 64001

Best.-Nr.: 109384 weiß

Best.-Nr.: 109383 schwarz



E14-Fassungen, für Aufsteckkappen

Außengewinde 28x2 IEC 60399

Gehäuse: PET GF, T210, Nennwert: 2/250

Doppel-Steckklemmen: 0,5–1,5 mm²

Befestigungslöcher rückseitig für selbstschneidende


Schrauben nach ISO 1481/7049-ST2,9-C/F

Gewicht: 12,5/12,2 g

Typ: 64101

Best.-Nr.: 109387 weiß

Best.-Nr.: 109386 schwarz



E14-Fassungen, für Aufsteckkappen

Profiliert, kurzes Außengewinde 28x2 IEC 60399

Gehäuse: PET GF, T210, Nennwert: 2/250

Doppel-Steckklemmen: 0,5–1,5 mm²

Befestigungslöcher rückseitig für selbstschneidende


Schrauben nach ISO 1481/7049-ST2,9-C/F

Gewicht: 8,5/8,4 g

Typ: 64370

Best.-Nr.: 546456 weiß

Best.-Nr.: 546454 schwarz



E14-Fassungen

Profiliert, kurzes Außengewinde 28x2 IEC 60399

Gehäuse: PET GF, T210, Nennwert: 2/250

Doppel-Steckklemmen: 0,5–1,5 mm²


Zum Einclippen

Gewicht: 6,6/6,8 g

Typ: 64360


Best.-Nr.: 506247 weiß

Best.-Nr.: 506249 schwarz




Aufsteckkappen
 Material: PA GF
 Eingeformtes Gewinde: M10x1
 Verdrehungsschutz-Kreuznut: außen
 Gewicht: 2,7 g
 Typ: 97636

Best.-Nr.: 109676 weiß
Best.-Nr.: 109677 schwarz



Aufsteckkappen
 Material: PA GF
 Nippelgewinde: M10x1
 Gewicht: 7,6/8,8 g,
 Typ: 85075


Best.-Nr.: 109110 weiß
Best.-Nr.: 109112 schwarz



Kunststoff-Schraubringe für E14-Fassungen
 mit Außengewinde 28x2 IEC 60399
 Gewicht: 3,6/3,2 g


Typ: 03210 Ø 43 mm, Höhe: 15 mm

Best.-Nr.: 100125 PET GF, weiß
Best.-Nr.: 109162 PA GF, schwarz




E14-Notlicht-Fassung, Nennwert: 2/250
 Für Sicherheitsbeleuchtung nach
 DIN VDE 0711 Teil 2-22/EN 60598-2-22
 Gehäuse: FS 181 SG, weiß
 Buchsenklemmen: max. 10 mm²
 Mit Zugentlastung für Leitungen max. Ø 7,5 mm,
 nach Umkehrung der Schelle für Leitungen max.
 Ø 12 mm, Aufkleber "Grüner Punkt" beiliegend
 Gewicht: 49 g
 Typ: 52001

Best.-Nr.: 101910



Klemmnippel
 Für Leitungen H03VV-F und H03VVH2-F 2X0,5
 oder 2X0,75
 Material: PA
 Gewindeansatz: M10x1, Länge: 11 mm
 Mit Feststellschraube
 Gewicht: 1,6/1,5 g
 Typ: 09701

Best.-Nr.: 109248 weiß
Best.-Nr.: 109253 schwarz



Zugentlastungen

Für Leitungen: H03VV-F 2X0,5 oder

H03VV-F 2X0,75


Material: PA

Gewicht: 0,9/1,7 g

Typ: 09606/96160 Zugentlastung/Schraubkappe

Best.-Nr.: 990080 weiß

Best.-Nr.: 990081 schwarz



Zugentlastungen

Für Leitungen: H03VV-F 2X0,5 oder

H03VV-F 2X0,75

Material: PA


Gewindeansatz: M10x1

Gewicht: 1/1,7 g

Typ: 09607/96160 Zugentlastung/Schraubkappe

Best.-Nr.: 990082 weiß

Best.-Nr.: 990083 schwarz



E27-Thermoplast-Fassungen, Zubehör

Für Glühlampen mit Sockel E27

E27-Fassungen, dreiteilig

Glattmantel, Mantelsperre

Material: PET GF, T190, Nennwert: 4/250

Buchsenklemmen: 0,5–2,5 mm², Gewicht: 34 g

Typ: 52800 Nippelgewinde: M10x1

Best.-Nr.: 101949 weiß

Best.-Nr.: 101947 schwarz


Best.-Nr.: 101951 messingfarben

Typ: 52800 eingeformtes Gewinde: M10x1

Best.-Nr.: 100047 weiß

Best.-Nr.: 100046 schwarz

Best.-Nr.: 100048 messingfarben



E27-Fassungen, dreiteilig

Außengewindemantel 40x2,5 IEC 399, Mantelsperre

Material: PET GF, T190, Nennwert: 4/250

Buchsenklemmen: 0,5–2,5 mm², Gewicht: 34 g

Typ: 52900 Nippelgewinde: M10x1

Best.-Nr.: 102052 weiß


Best.-Nr.: 102050 schwarz

Best.-Nr.: 102054 messingfarben

Typ: 52900 eingeformtes Gewinde: M10x1

Best.-Nr.: 100050 weiß

Best.-Nr.: 100049 schwarz



Fassungen und Zubehör für Allgebrauchs-Glühlampen und Retrofit-Lampen

E27-Fassungen, für Aufsteckkappen

Glattmantel

Gehäuse: PET GF, T210, Nennwert: 4/250

Doppel-Steckklemmen: 0,5–2,5 mm²


Durchgangslöcher für Schrauben M4

Gewicht: 17,4 g

Typ: 64401

Best.-Nr.: 108936 weiß

Best.-Nr.: 500810 schwarz



E27-Fassungen, für Aufsteckkappen

Außengewinde 40x2,5 IEC 60399

Gehäuse: PET GF, T210, Nennwert: 4/250

Doppel-Steckklemmen: 0,5–2,5 mm²


Durchgangslöcher für Schrauben M4

Gewicht: 19,1/18,8 g

Typ: 64501

Best.-Nr.: 108965 weiß

Best.-Nr.: 109429 schwarz



E27-Fassungen, für Aufsteckkappen

Profiliert, Außengewinde 40x2,5 IEC 60399

Gehäuse: PET GF, T210, Nennwert: 4/250

Doppel-Steckklemmen: 0,5–2,5 mm²

Durchgangslöcher für Schrauben M3

Bohrungen rückseitig für selbstschneidende


Schrauben nach ISO 1481/7049-ST3,9-C/F

Gewicht: 14,8/14,9 g

Typ: 64719

Best.-Nr.: 504303 weiß

Best.-Nr.: 504302 schwarz



E27-Fassungen, einteilig, für Aufsteckkappen

Gehäuse: PET GF, T210

Nennwert: 4/250

Einzel-Steckklemmen: 0,5–1,5 mm²


Durchgangslöcher für Schrauben M4

Gewicht: 25,6 g

Typ: 64705

Best.-Nr.: 109463 weiß

Best.-Nr.: 108750 schwarz



Aufsteckkappen

Material: PA GF


Nippelgewinde: M10x1

Gewicht: 9,6/9,9 g

Typ: 85070

Best.-Nr.: 109077 weiß


Best.-Nr.: 109092 schwarz



Fassungen und Zubehör für Allgebrauchs-Glühlampen und Retrofit-Lampen


Aufsteckkappen
 Material: PA GF
 Eingeformtes Gewinde: M10x1
 Kreuznut: außen
 Gewicht: 4,4/4,6 g
 Typ: 97665

Best.-Nr.: 109679 weiß
Best.-Nr.: 109680 schwarz




Aufsteckkappen
 Material: PA GF
 Rundloch: Ø 10,5 mm
 Verdrehungsschutz-Kreuznut: außen
 Durchgangslöcher für Schrauben M4
 Gewicht: 5,4/5,5 g
 Typ: 97511

Best.-Nr.: 109045 weiß
Best.-Nr.: 109062 schwarz




Aufsteckkappen
 Dachform
 Material: PA GF
 Mit integrierter Zugentlastung
 Für Leitungen H03VV-F 2X0,5 oder
 H03VV-F 2X0,75
 Gewicht: 10,6/10,5 g
 Typ: 83282

Best.-Nr.: 109159 weiß
Best.-Nr.: 109462 schwarz




Kunststoff-Schraubringe
 Für E27- und B22d-Fassungen
 Gewicht: 4,9/4,4/5,6 g
 Typ: 08610 Ø 55 mm, Höhe: 15 mm
Best.-Nr.: 100270 PET GF, weiß
Best.-Nr.: 109285 PA GF, schwarz
Best.-Nr.: 109289 PA GF, messingfarben



E27-Illuminationsfassungen, für Lampen max. 40 W
 Material: PBT GF, schwarz, Nennwert: 4/250
 Schneidkontakte für Illuminationsleitung
 H05RN H2-F 2X1,5
 Nur mit Schutzdeckel zu verwenden
 Gewicht: 17,5 g, Typ: 83297

Best.-Nr.: 500680 Standard-Deckel mit
 Einwegschraube
Best.-Nr.: 500681 Deckel mit Durchgangs-
 löchern für Schrauben M4,
 mit Einwegschrauben
Best.-Nr.: 106817 Silikondichtung,
 für Schutzart IP44



Fassungen und Zubehör für Allgebrauchs-Glühlampen und Retrofit-Lampen

E27-Zugschaltfassungen

Glattmantel, Mantelsperre

Material: PET GF, Nennwert: 2/250

Buchsenklemmen: 0,5–2,5 mm²


Nippelgewinde: M10x1

Gewicht: 46 g, Typ: 653

Best.-Nr.: 102731 schwarz, Zugschnur

Best.-Nr.: 102732 weiß, Zugschnur

Best.-Nr.: 102752 messingfarben,
Messingkette



E27-Zugschaltfassungen

Außengewindemantel 40x2,5 IEC 60399

Mantelsperre, Material: PET GF, Nennwert: 2/250

Buchsenklemmen: 0,5–2,5 mm²

Nippelgewinde: M10x1


Gewicht: 44 g

Typ: 654

Best.-Nr.: 102768 schwarz, Zugschnur

Best.-Nr.: 102770 weiß, Zugschnur

Best.-Nr.: 102783 messingfarben,
Messingkette



E27-Baupendel-Fassungen mit Aufhänger

Profilierte Fassung 64770 – T180

Aufsteckcappe mit Zugentlastung 532394

Nennwert: 4/250

Leitung: Cu, mehrdrähtig 0,75 mm²,


doppelte PVC-Isolation, Länge: 150 mm

Gewicht: 25,8/26,2 g

Typ: 64770

Best.-Nr.: 535785 schwarz, mit Schraubklemme

Best.-Nr.: 537300 schwarz, mit Steckklemme



E14-Metall-Fassungen, Zubehör

Für Glühlampen mit Sockel E14

E14-Fassungen, dreiteilig

Glattmantel, Material: Stahl, glanzverzinkt

T190, Nennwert: 2/250

Nippelgewinde: M10x1

Schutzleiteranschluss im Deckel, von außen zu betätigen


Stein: Porzellan, Mantelsperre

Buchsenklemmen: 0,5–2,5 mm²

Gewicht: 26 g, Typ: 51301

Best.-Nr.: 101863 chromfarben

Best.-Nr.: 101865 messingfarben



E14-Fassungen, dreiteilig

Außengewindemantel 28x2 IEC 60399

Material: Stahl, glanzverzinkt, T190

Nennwert: 2/250, Nippelgewinde: M10x1

Schutzleiteranschluss im Deckel, von außen zu betätigen


Stein: Porzellan, Mantelsperre

Buchsenklemmen: 0,5–2,5 mm²

Gewicht: 26 g, Typ: 51401

Best.-Nr.: 101881 chromfarben

Best.-Nr.: 101883 messingfarben



Metall-Schraubring

Für E14-Fassungen

mit Außengewinde 28x2 IEC 60399

Material: Stahl, glanzverzinkt


Ø 40 mm, Höhe: 12 mm

Gewicht: 4,3 g

Typ: 06700

Best.-Nr.: 100194 chromfarben

Best.-Nr.: 100196 messingfarben



Metall-Schraubring mit Flansch

Für E14-Fassungen

mit Außengewinde 28x2 IEC 60399

Material: Stahl, glanzverzinkt, chromfarben


Mit Korbfeder

Für Gläser mit Einsteckloch: Ø 38–41 mm

Gewicht: 12,3 g

Typ: 17803


Best.-Nr.: 108847



E27-Metall-Fassungen, Zubehör


Für Glühlampen mit Sockel E27

E27-Fassungen, dreiteilig
 Glattmantel, Nennwert: 4/250, T240
 Nippelgewinde: M10x1, Schutzleiteranschluss im Deckel
 Stein: Porzellan, Mantelsperre
 Buchsenklemmen: 0,5–2,5 mm²
 Isoliering: PPS
 Gewicht: 53 g
 Typ: 67002




Best.-Nr.: 102801 chromfarben
Best.-Nr.: 102803 messingfarben

E27-Fassungen, dreiteilig
 Außengewindemantel 40x2,5 IEC 60399
 Nennwert: 4/250, T240, Nippelgewinde: M10x1
 Schutzleiteranschluss im Deckel, Stein: Porzellan,
 Mantelsperre, Buchsenklemmen: 0,5–2,5 mm²
 Isoliering: PPS
 Gewicht: 53 g
 Typ: 67103




Best.-Nr.: 102840 chromfarben
Best.-Nr.: 102842 messingfarben

Metall-Schraubring
 Für E27- und B22d-Fassungen
 Material: Stahl, glanzverzinkt
 Ø 56,5 mm, Höhe: 13 mm
 Gewicht: 7 g
 Typ: 07400




Best.-Nr.: 100217 chromfarben
Best.-Nr.: 100219 messingfarben

E27-Zugschaltfassungen
 Glattmantel
 Nennwert: 2/250, Nippelgewinde: M10x1
 Gehäuse: Messing, gebeiztzaponiert
 Schutzleiteranschluss im Deckel, von außen
 zu betätigen, Stein: Porzellan, Mantelsperre
 Buchsenklemmen: 0,5–2,5 mm², Isoliering: PPS
 Gewicht: 73 g
 Typ: 55203/55204



Best.-Nr.: 102385 Messingkette
Best.-Nr.: 102388 Zugschnur

E27-Zugschaltfassungen
 Außengewindemantel 28x2 IEC 60399
 Nennwert: 2/250, Nippelgewinde: M10x1
 Gehäuse: Messing, gebeiztzaponiert
 Schutzleiteranschluss im Deckel, von außen
 zu betätigen, Stein: Porzellan, Mantelsperre
 Buchsenklemmen: 0,5–2,5 mm², Isoliering: PPS
 Gewicht: 73 g
 Typ: 55303/55304



Best.-Nr.: 102391 Messingkette
Best.-Nr.: 102392 Zugschnur

E40-Metall-Fassung

Für Glühlampen mit Sockel E40

E40-Fassung

Nennwert: 16/250

Gehäuse: Messing, gebeizt, passiviert

Stein: Keramik, Isoliering: Keramik

Buchsenklemmen: 1,5–4 mm²

Druckfeder unter Mittelkontakt, Mantelsperre


Nippelgewinde: G3/8A

Schutzleiteranschluss im Deckel

Gewicht: 295 g

Typ: 70002

Best.-Nr.: 102903



E14-Porzellan-Fassungen, einteilig

Für Glühlampen mit Sockel E14

E14-Fassung, einteilig

Material: Porzellan, weiß, T270

Nennwert: 2/250


Buchsenklemmen: 0,5–2,5 mm²

Zum Einrasten

Gewicht: 46 g

Typ: 51010

Best.-Nr.: 543418



E14-Fassung, einteilig

Material: Porzellan, weiß, T270

Nennwert: 2/250

Buchsenklemmen: 0,5–2,5 mm²


Mit seitlichem Befestigungsflansch

Durchgangslangloch für Schraube M4

Gewicht: 57 g

Typ: 51020

Best.-Nr.: 543419



E14-Fassungen, einteilig

Material: Porzellan, weiß, T270

Nennwert: 2/250

Buchsenklemmen: 0,5–2,5 mm²

Befestigungsbügel mit Gewindebohrungen

für Schrauben M3

Gewicht: 62/63 g

Typ: 51021/51022

Best.-Nr.: 543420

Best.-Nr.: 543421 mit Erdklemme

