


DZ2807

- Load rating up to 45kg
- 100%+ extension
- 9.6mm slide thickness
- Lock-out
- Front disconnect
- Enclosure mounting brackets attached
- Enhanced friction movement
- Low profile for 1U and 2U applications



- Charge jusqu'à 45kg
- Course 100%+
- Épaisseur de glissière de 9.6mm
- Verrouillage en position ouverte
- Déconnexion frontale
- Supports de fixation inclus
- Mouvement de friction amélioré
- Profil compact pour applications 1U et 2U

- Lastwert bis 45 kg
- Überauszug
- 9,6 mm Schienendicke
- Verriegelung in geöffneter Position
- Frontschnelltrennung
- Gehäuse-Befestigungsmaterial eingeschlossen
- Verbesserte Gleitbewegung
- Niedriges Profil für 1U und 2U Anwendungen



† Slide is provided with spring lock out and disconnect. Depress latch to disconnect or close slide.
 La glissière est munie d'un verrouillage à ressort en position ouverte et d'une déconnexion. Appuyez sur le dispositif de verrouillage pour déconnecter ou fermer la glissière.
 Schiene mit Federverriegelung in ausgezogener Position und Schnelltrennung. Zum Trennen bzw. Wiedereinhängen der Schiene Hebel nach unten drücken.

DZ2807	mm									kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	W	L
DZ2807-0010	254	305	-	-	-	-	-	-	-	0.66	45
DZ2807-0012	305	356	-	-	-	-	-	247.6	-	0.77	45
DZ2807-0014	356	406	-	-	-	-	-	247.6	298.4	0.88	43
DZ2807-0016	406	457	162.6	171.5	-	-	-	336.5	349.2	0.99	40
DZ2807-0018	457	508	-	-	164.8	314.3	-	387.3	400.0	1.11	36
DZ2807-0020	508	559	-	172.1	203.2	356.2	-	438.1	450.8	1.22	36
DZ2807-0022	559	610	-	-	213.0	407.0	-	488.9	501.6	1.33	34
DZ2807-0024	610	660	254.0	273.7	-	-	457.8	539.7	552.4	1.44	31
DZ2807-0026	660	711	140.3	232.4	269.1	416.6	508.6	590.5	603.2	1.55	29
DZ2807-0028	711	762	191.1	283.2	304.8	467.4	559.4	641.4	654.0	1.66	27
DZ2807-0030	762	813	-	241.9	319.9	518.2	610.2	692.1	704.9	1.77	27



Notes:

- Load rating is based on a 254mm slide in a 406mm wide chassis cycled 2,000 times (10" slide in 16" chassis)
- Each part number includes: 1 pair of slides
- Fixing recommendation: M4 or M6 button head screws with cage nuts (not supplied)
- For cable carriers refer to page 164. Suitability dependent on server depth
- Vertical (side) mounting only

Notes:

- La charge maximale est basée sur une glissière de 254mm installée dans un châssis de 406mm de large et utilisé 2 000 fois
- Chaque référence comprend: 1 paire de glissières
- Fixations recommandées: Vis à tête bombée M4 ou M6 avec écrous cages (non fournis)
- Pour les porte-câbles, voir page 164. Adaptabilité en fonction de la profondeur du serveur
- Montage vertical (latéral) seulement

Hinweise:

- Lastwert basiert auf einer Schienenlänge von 254 mm (10 Zoll) in einem 406 mm (16 Zoll) breiten Einbauschrank sowie 2.000 Belastungszyklen
- Jede Artikelnummer umfasst 1 Paar Schienen
- Montageempfehlung: M4- oder M6-Halbrundsrauben mit Käfigmuttern (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Kabelträger finden Sie auf Seite 164. Eignung abhängig von der Tiefe des Servergehäuses
- Nur für die vertikale (seitliche) Montage geeignet