

Тестируемые элементы:

- Резисторы;
- Полярные и неполярные конденсаторы;
- Катушки индуктивности;
- N-P-N и P-N-P биполярные транзисторы;
- MOSFET транзисторы P- и N-канальные;
- JFET транзисторы;
- Диоды;
- Двойные диоды;
- Тиристоры;
- Симисторы.

**Спецификация:**

диапазон:

резистор: 0.1  $\Omega$ -50МОМ

конденсатор: 25pF-100000uF

индуктивность: 0.01 мН-20 Н

рабочая мощность: DV-9В

ток в режиме ожидания: 0.02uA

рабочий ток: 25mA

**Комплект поставки включающий**

1xLCR-T4 многофункциональный тестер