

#### Технические характеристики МEGEON 15001:

Параметр	Значение
Аппаратная платформа	ARM Cortex™-M3.
Дисплей	2.8 "цветной TFT ЖК-дисплей
Разрешение дисплея	320 * 240
Аналоговые полосы пропускания	0 - 200кГц
Горизонтальная развертка	От 1мс/дел. до 10с/дел.
Вертикальная развертка	От 10 мВ/дел. до 10В/дел. с щупом x1; от 0.5 В/дел. до 100 В/дел с щупом x10.
Предел по напряжению	80В со щупом x1
Максимальная частота дискретизации	1MSPS 12Bits
Входное сопротивление	> 500КОм
Напряжение питания	3.7 В. литиевая батарея (в комплекте)
Размеры	10.6 см x 5.4 см x 0.9 см
Вес	137 г