




回路図

CIRCUIT



仕様
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH: 500V AC FOR 1MINUTE
絶縁抵抗 : 100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE: 100MΩ·MIN/500V DC
接触抵抗 : 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE: 50mΩ MAX.

7	NUT ナット	BSBM	1	Ni		TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO
6	CONTACT 4 スリーブコンタクト	BSR t=0.2	1	Ni		±0.3	4/1	02/05/08	K. S	N. I		
5	CONTACT 3 リング (2) コンタクト	FAB-EH t=0.25	1	Ni		MODEL	QTY		PART NAME	MJ069 φ2.5-4極シヤツク		
4	CONTACT 2 リング (1) コンタクト	PBS-EH t=0.25	1	Au		型式	品名		φ2.5 4-CON JACK			
3	CONTACT 1 チップコンタクト	PBS-EH t=0.25	1	Ni		MATERIAL	材質		DRAW. NO	MJ069		
2	BODY ハウジング	PBT-G30%	1			FINISH	処理		図番			
1	METAL メタル	BSBM	1	Ni		 MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.						
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE							