



Ввод кабельный латунный с удлиненной метрической резьбой «М»

MGM-L

Серия
ПРОФИ

- Для герметичного ввода–вывода кабелей и проводов в корпусах электрощитового оборудования
- Материал:
 - гайка, корпус, накидная гайка: никелированная латунь
 - прижимная вставка: нейлон 6.6 по UL94 V2
 - уплотнительная вставка и кольца: неопрен
- Температура эксплуатации: от -40 °С до +100 °С, кратковременно +120°С
- Особенности конструкции: удлиненная резьба для крепежа в корпусах щитового оборудования
- Степень защиты IP68
- Тип резьбы: метрическая по EN 60423
- Стойкие к синтетическим маслам и всем видам топлива
- Благодаря пластмассовой вставке и резиновому кольцу обеспечивают герметичный обхват кабеля
- Обладают особой прочностью, долговечностью и устойчивостью к агрессивным воздействиям внешней среды
- Защитная мембрана предотвращает попадание пыли
- Инструмент для монтажа отверстий:
 - системы гидравлические для пробивки отверстий: ПГПО-60 ПГПО-60А
 - прессы гидравлические для пробивки отверстий: ПГРО-60А ПГРОу-60А ПГРОп-60А
 - матрицы МПО для пробивки круглых отверстий, наборы перфоформ: НМПО-РГ НМПО-МГ



SKU	товарные позициицвет	H (мм)	S (мм)	S ₁ (мм)	D (мм)	AG (мм)	GL (мм)
88614	MGM-L 12 (3-6.5 мм) (Fortisflex)	19	14	14	6.5	12	10
88615	MGM-L 16 (4-8 мм) (Fortisflex)	20	17	17	8	16	10
88616	MGM-L 20 (6-12 мм) (Fortisflex)	22.5	22	22	12	20	10
88617	MGM-L 25 (13-18 мм) (Fortisflex)	24	30	30	18	25	12
88618	MGM-L 32 (18-25 мм) (Fortisflex)	27	35	35	25	32	12
88619	MGM-L 40 (22-30 мм) (Fortisflex)	33.5	45	45	30	40	15
88620	MGM-L 50 (32-38 мм) (Fortisflex)	36.5	57	57	38	50	15
88621	MGM-L 63 (37-44 мм) (Fortisflex)	36.5	68	68	44	63	15