

Арт: Robiton ЗР070

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Артикул модели

РОБИТОН ЗР070

Тип

ТРАНСФОРМАТОР-КОНВЕРТЕР

ВХОД

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	230В
ЧАСТОТА ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ	50 Гц

ВЫХОД

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ВЫХОДНОЕ	110В
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	ВЫХОДНАЯ	70Вт(макс.)

ЗАЩИТА

ТЕРМОЗАЩИТА	Термопредохранитель 150°C/2А
-------------	------------------------------

БЕЗОПАСНОСТЬ

СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ	GS
EMC СТАНДАРТ	CE

НАДЕЖНОСТЬ

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НАРАБОТКИ НА ОТКАЗ	Минимум 50000часов
ПРИРАБОТКА	4 часа 25°C, полная нагрузка, 220В, 50Гц

КОНСТРУКЦИОННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕРЫ	88 мм(длинна)*62 мм(ширина)* 88мм(высота)
ВЕС	512гр макс включая упаковку
ПЕРВИЧНАЯ ОБМОТКА	800Т/0,25мм+720/0,21мм
ВТОРИЧНАЯ ОБМОТКА	800Т/0,25мм
СЕРДЕЧНИК	48х25мм
СЕТЕВАЯ ВИЛКА	ЕВРО