

Артикул модели  
Тип

ROBITON TwinUSB1000/Auto  
АВТОМОБИЛЬНЫЙ АДАПТЕР USB

Артикул.	ROBITON TwinUSB1000/Auto	Дата	2013-02-12
----------	--------------------------	------	------------

**ВХОД**

Входное напряжение	12В DC
Разъем	Автомобильный прикуриватель
Потребляемый ток без нагрузки	<30мА

**ВЫХОД**

Номинальное напряжение	5В dc +5%
Максимальный ток	2000мА x 1; 1000мА x 2

**ЗАЩИТА**

Защита от превышения по току/мощности	Защита от короткого замыкания
---------------------------------------	-------------------------------

**УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Температура использования	0°C to 25°C
Температура хранения	-20°C to 60°C
Влажность при использовании	20%-90% без конденсации
Влажность при хранении	10%-90% без конденсации

**СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Стандарт безопасности	GS
EMC стандарт	CE

**НАДЕЖНОСТЬ**

Среднее время наработки на отказ	50000 часов (минимум)
Приработка	4 часа, 25°C, полная нагрузка, 220В, 50Гц

**КОНСТРУКЦИОННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

Размеры корпуса	47мм (высота) x 23мм (диаметр)
-----------------	--------------------------------

**ВНЕШНИЙ ВИД И РАЗМЕРЫ**

