

### Технические характеристики

Артикул	EA02.002.014
Код ЕТИМ	EC002305
Напряжение питания	24-264 В AC/DC
Максимальный коммутируемый ток (AC1)	16 А
Контакт	1NO/NC
Независимых каналов	1
Корректировка времени вкл./выкл.	+/- 180 мин
Угловая корректировка	+/- 15 град.
Количество программ	-
Максимальная длительность ночного перерыва	23.59 ч
Дискретность установки программ	1 мин
Точность хода часов в сутки	+/-1 сек
Запас хода, не менее	2 лет
Диапазон рабочих температур	от -25 до +50 °С
Потребляемая мощность	1,5 Вт
Габариты (ШхВхГ)	35x90x65 мм
Тип корпуса (см. Приложение 1)	2S