


Материал**Контакты:** бронза покрытая оловом**Изолятор:** нейлон 66, усиленный стекловолокном UL 94V-0**Электрические характеристики****Предельное напряжение:** 600В AC в течение 1 мин.**Сопротивление изолятора:** не менее 1000 МОм**Сопротивление контакта:** не более 0,02 Ом**Сечение кабеля:** 22-26 AWG (0.13-0.33 кв.мм)**Эксплуатационные характеристики****Допустимые температуры:** от -25 до +85 °С

Количество контактов	A, мм	B, мм
2	-	5.5
4	4.2	9.7
6	8.4	13.9
8	12.6	18.1
10	16.8	22.3
12	21.0	26.5
14	25.2	30.7
16	29.4	34.9
18	33.6	39.1
20	37.8	43.3
22	42.0	47.5
24	46.2	51.7