

GST40A12-P1J– блок питания (адаптер) серии GST40A производства компании Mean Well.



Параметры:

Входное напряжение 90-264 VAC

Выходное напряжение 12 VDC

Выходной ток 0...3.34 A

Количество выходов 1

Мощность 40 Ватт

Температурный диапазон -30... +70 °C

Изоляция вход -> выход 3000 VAC

Длина кабеля 1000±50 мм, UL1185 16AWG

Стандартный выходной DC разъем 2.1x5.5x11 мм, «+» центр

Размеры корпуса 125x50x31.5 мм

Масса 280 г

Особенности:

- Универсальный вход AC / Полный диапазон
- Защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения
- Закрытый пластиковый корпус
- Индикатор питания

Инструкция по технике безопасности:

- Используйте блок питания только в помещении
- Отключайте блок питания от сети, если он не используется
- Не включайте блок питания в сеть, если он не используется
- Не разбирайте блок питания


Порядок работы:

1. Подключите ваше устройство к блоку питания.
2. Подключите блок питания к сети 100-240 В.
3. Отключайте блок питания от сети, если он не используется.

Чертеж:

■ Mechanical Specification

Case No. GS60A Unit:mm



■ DC output plug

◎ Standard plug: P1J

P1J		Pin Assignment
		Outside Inside -V not connected to ACFG