GST40A24-P1J- блок питания (адаптер) серии GST40A производства компании Mean Well.



Параметры:

Входное напряжение 90-264 VAC
Выходное напряжение 24 VDC
Выходной ток 0...1.67 А
Количество выходов 1
Мощность 40 Ватт
Температурный диапазон -30... +70 °C
Изоляция вход -> выход 3000 VAC
Длина кабеля 1800±50 мм, UL1185 18AWG
Стандартный выходной DC разъем 2.1х5.5х11 мм, «+» центр
Размеры корпуса 125х50х31.5 мм
Масса 280 г

Особенности:

- Универсальный вход АС / Полный диапазон
- Защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения
- Закрытый пластиковый корпус
- Индикатор питания

Инструкция по технике безопасности:

- Используйте блок питания только в помещении
- Отключайте блок питания от сети, если он не используется
- Не включайте блок питания в сеть, если он не используется
- Не разбирайте блок питания


Порядок работы:

- 1. Подключите ваше устройство к блоку питания.
- 2. Подключите блок питания к сети 100-240 В.
- 3. Отключайте блок питания от сети, если он не используется.

Чертеж:

■ Mechanical Specification

Case No. GS60A Unit:mm



■ DC output plug

O Standard plug: P1J

