GST60A05-P1J- блок питания (адаптер) серии GST60A производства компании Mean Well.



Параметры:

Входное напряжение 90-264 VAC
Выходное напряжение 5 VDC
Выходной ток 0...6 А
Количество выходов 1
Мощность 30 Ватт
Температурный диапазон -30... +70 °C
Изоляция вход -> выход 3000 VAC
Длина кабеля 1000±50 мм, UL2464 16AWG
Стандартный выходной DC разъем 2.1x5.5x11 мм, «+» центр
Размеры корпуса 145x50x31.5 мм
Масса 305 г

Особенности:

- Универсальный вход АС / Полный диапазон
- Защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева
- Закрытый пластиковый корпус
- Индикатор питания

Инструкция по технике безопасности:

- Используйте блок питания только в помещении
- Отключайте блок питания от сети, если он не используется
- Не включайте блок питания в сеть, если он не используется
- Не разбирайте блок питания


Порядок работы:

- 1. Подключите ваше устройство к блоку питания.
- 2. Подключите блок питания к сети 100-240 В.
- 3. Отключайте блок питания от сети, если он не используется.

Чертеж:

■ Mechanical Specification

Case No. GS60A Unit:mm



■ DC output plug

O Standard plug: P1J

