

GST90A24-P1M– блок питания (адаптер) серии GST90A производства компании Mean Well.



Параметры:

Входное напряжение 90-264 VAC

Выходное напряжение 24 VDC

Выходной ток 0...3.75 A

Количество выходов 1

Мощность 90 Ватт

Температурный диапазон -30... +70 °C

Изоляция вход -> выход 3000 VAC

Длина кабеля 1200±50 мм, UL1185 14AWG

Стандартный выходной DC разъем 2.5x5.5x11 мм, «+» центр

Размеры корпуса 145x60x32 мм

Масса 450 г

Особенности:

- Универсальный вход AC / Полный диапазон
- Защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева
- Закрытый пластиковый корпус
- Индикатор питания

Инструкция по технике безопасности:

- Используйте блок питания только в помещении
- Отключайте блок питания от сети, если он не используется
- Не включайте блок питания в сеть, если он не используется
- Не разбирайте блок питания


Порядок работы:

1. Подключите ваше устройство к блоку питания.
2. Подключите блок питания к сети 100-240 В.
3. Отключайте блок питания от сети, если он не используется.

Чертеж:

■ Mechanical Specification

Case No. GS90A Unit:mm



■ DC output plug

◎ Standard plug: P1M

| P1M | | Pin Assignment |
|-----|--|--|
| | | |
| | | Outside ⊖ ⊕ Inside -V not connected to ACFG |