

Трансформатор ТПК-1

Максимальная выходная мощность, Вт	1,5
Ток холостого хода, А, не более	0,015
Масса трансформатора, не более, кг	0,08
Габаритные размеры, а*в*с, мм	27,0x32,0x25,0
Тип магнитопровода	Пластинчатый
Типоразмер магнитопровода ГОСТ 20249-80/DIN41302	ШП-106x12,5/EI 30x12,5




Таблица спецификаций типономиналов трансформатора

ТПГ-1

Напряжение вторичных обмоток, В

Типономинал	Номера выводов вторичных обмоток	В режиме холостого хода	В режиме номинальной нагрузки	Ток номинальной нагрузки, А
ТПГ-1 6В	7-9	9,1	6,0 ± 0,3	0,25
ТПГ-1 9В	7-9	15,2	9,0 ± 0,5	0,17
ТПГ-1 12В	7-9	18,5	12,0 ± 0,6	0,125
ТПГ-1 14В	7-9		14	0,1
ТПГ-1 15В	7-9		15	0,1
ТПГ-1 16В	7-9		16	0,09
ТПГ-1 18В	7-9		18	0,08
ТПГ-1 24В	7-9		24	0,06
ТПГ-1 2x6В	6-7		12	0,125
	9-10			
ТПГ-1 2x9В	6-7		18В	0,08
	9-10			
ТПГ-1 2x12В	6-7		24В	0,06
	9-10			