

Магония ВОМ

кол-во	позиция	наименование	код товара
1	BQ1	16.000 МГц (усечен.) HC-49S, кварцевый резонатор	533649596
1	BQ2	3x8мм DT-38T, кварцевый резонатор 32768 Гц	25465
11	C1, C4 - C10, C14, C17, C18	0.1мкФ, Y5V 50В, 20%, 0603	226236018
2	C2, C3	22пФ NPO 50В, 5%, 0603	472852716
1	C11	100 мкФ, 63 В, 8x11,5	9000188152
1	C12	470пФ, NPO 50В, 5%, 0603	515359566
2	C13, C15	10 мкФ, 10 В, тип А, 10%	868717967
1	C16	470 мкФ, 10 В, 8x11,5	9000248474
1	DA1	МС34063ABD	9000088982
1	DD1	ATmega2560-16AU	9000048471
1	DD2	M24C64-WMN6TP	9060000150
1	DD3	CP2102-GMR	1338502203
1	DD4	DS1307ZN+	36709
3	Rx, Tx, L	ТО-2013BC-PG (зеленый)	9000414318
1	L1	RLB0712-221KL	59480574
3	R1, R6, R13	0.063Вт 0603 10 кОм, 5%	65097
3	R2, R5, R7	0.063Вт 0603 1 кОм, 5%	10149
2	R3, R4	0.063Вт 0603 100 Ом, 5%	41371
1	R8	0.125Вт 0805 1 Ом, 5%	218451490
3	R9, R10, R12	0.063Вт 0603 4.7 кОм, 5%	13832
1	R11	0.063Вт 0603 1.6 кОм, 5%	770
2	VD1, VD4	MBR0520L	9000119271
2	VD2, VD3	VS-10MQ060-M3/5AT	59573
1		KLS1-233-0-0-1-T (Micro USB 5S-B)	9000313769
1		DS-210	463130296
1		KLS5-CR1220-01	9000298978
2		PLD-6	612994781

5		PBS-8	32562
1		PBS-10	15913
1		PBS-4	12854
1		PBD-36	409808193
1		PLS-4	174993133
1		МЖ-О-6 джампер	38729
1		Печатная плата Магония	