

## Газовый паяльник TECHNIC

### Описание:

Автономный газовый паяльник T E C H N I C с регулировкой температуры и встроенным воспламенителем позволяет осуществлять пайку и не требует электропитания.

- В качестве элемента питания используется очищенный бутан либо изобутан.
- Идеально подходит для работы на необорудованных рабочих местах.
- Нагрев до максимальной рабочей температуры занимает 30 секунд.
- Тепловую мощность можно регулировать в пределах 10-60 Вт.
- Паяльник T E C H N I C легкий и портативный, прекрасный выбор, если приходится вести работу в полевых условиях или на необорудованных рабочих местах.

### Характеристики:

- Длина 157 мм
- Вес 43 г
- Рабочая температура 480 °C (макс)
- Время заправки 10 секунд
- Тип газа бутан, изобутан
- Время непрерывной работы около 60 минут (при максимальной температуре)

