

Микровыключатели МП, ВБПД, МПЭЗА

Технические характеристики

Наименование	Тип привода	Контактная группа	Степень защиты	Способ крепления на панель	Способ монтажа проводников	Артикул
МП 1101М УХЛЗ исп.01.1А	Толкатель	1з+1р	IP00	базовый	винт	ЕТ523362
МП 1101 УХЛЗ исп.03						ЕТ006820
МП 1102 УХЛЗ исп.01	Толкатель с увеличенным ходом	1з+1р	IP00	базовый	винт	ЕТ006822
МП 1102 УХЛЗ исп.03						ЕТ006821
МП 1104М УХЛЗ исп.01.1А	Толкатель сферический	1з+1р	IP00	фронтальный	винт	ЕТ523363
МП 1105М УХЛЗ исп.01.1А	Толкатель с роликом	1з+1р	IP00	фронтальный	винт	ЕТ523358
МП 1105М УХЛЗ исп.03.1А	Толкатель с поперечным роликом	1з+1р	IP00	фронтальный	винт	ЕТ523359
МП 1107М УХЛЗ исп.01.1А	Рычаг с роликом	1з+1р	IP00	базовый	винт	ЕТ523361
МП 1107М УХЛЗ исп.03.1А	Прямой рычаг с роликом	1з+1р	IP00	базовый	винт	ЕТ541430
МП 1109 УХЛЗ исп.01	Селективный привод	1з+1р	IP00	базовый	винт	ЕТ006829
МП 1202 УХЛЗ исп.01	Толкатель с увеличенным ходом	1з+1р	IP40	комбинированный	винт	ЕТ001402
МП 1203 УХЛЗ исп.01	Толкатель с увеличенным ходом	1з+1р	IP40	комбинированный	винт	ЕТ052244
МП 1204 УХЛЗ исп.01	Толкатель с увеличенным ходом	1з+1р	IP40	фронтальный	винт	ЕТ006831
МП 1205 УХЛЗ исп.01	Толкатель с продольным роликом	1з+1р	IP40	фронтальный	винт	ЕТ006834
МП 1206 УХЛЗ исп.05	Рычаг с роликом	1з+1р	IP40	фронтальный	винт	ЕТ006826
МП 1302 У2 исп.01	Толкатель с увеличенным ходом	1з+1р	IP54	комбинированный	винт	ЕТ006830
МП 1302 У2 исп.03						ЕТ006835
МП 1303 У2 исп.01	Толкатель с поперечным роликом	1з+1р	IP54	комбинированный	винт	ЕТ002056
МП 1303 У2 исп.03						ЕТ006832
МП 1303 У2 исп.05	Толкатель с шариком	1з+1р	IP54	комбинированный	винт	ЕТ006823
МП 1303 У2 исп.09	Толкатель с поперечным роликом	1з+1р	IP54	торцевой	винт	ЕТ006827
МП 1303 У2 исп.11	Толкатель с шариком	1з+1р	IP54	торцевой	винт	ЕТ006836
МП 1304 У2 исп.01	Толкатель с увеличенным ходом	1з+1р	IP54	фронтальный	винт	ЕТ006828
МП 1305 У2 исп.01	Толкатель с продольным роликом	1з+1р	IP54	фронтальный	винт	ЕТ004053
МП 1305 У2 исп.03	Толкатель с поперечным роликом	1з+1р	IP54	фронтальный	винт	ЕТ510191
МП 1305 У2 исп.05	Толкатель с шариком	1з+1р	IP54	фронтальный	винт	ЕТ006837
МП 1306 У2 исп.01	Рычаг с роликом	1з+1р	IP54	комбинированный	винт	ЕТ006824
МП 1313 У2 исп.01	Толкатель с продольным роликом	1з+1р	IP54	комбинированный	винт	ЕТ006825
МП 1313 У2 исп.03						ЕТ006833
МП 2101 У3 исп.03	Толкатель	1з+1р	IP00	базовый	винт	ЕТ006839
МП 2102 У3 исп.03	Толкатель с увеличенным ходом	1з+1р	IP00	базовый	винт	ЕТ006840
МП 2102Л УХЛЗ исп.03.1А	Толкатель с увеличенным ходом	1з+1р	IP00	базовый	винт	ЕТ004052
МП 2104 У3 исп.01	Толкатель с увеличенным ходом	1з+1р	IP00	базовый	винт	ЕТ006844
МП 2105 У3 исп.03	Толкатель с поперечным роликом	1з+1р	IP00	базовый	винт	ЕТ006845
МП 2105 У3 исп.05	Толкатель с шариком	1з+1р	IP00	базовый	винт	ЕТ006842
МП 2106 У3 исп.01	Рычаг	1з+1р	IP00	базовый	винт	ЕТ006843
МП 2106М УХЛЗ исп.01.1А	Рычаг	1з+1р	IP00	базовый	винт	ЕТ541431
МП 2302 У2 исп.01	Толкатель с увеличенным ходом	1з+1р	IP54	комбинированный	винт	ЕТ001631
МП 2302 У2 исп.03	Толкатель с увеличенным ходом	1з+1р	IP54	торцевой	винт	ЕТ006841
МП 2303 У2 исп.03	Толкатель с поперечным роликом	1з+1р	IP54	комбинированный	винт	ЕТ006847
МП 2303 У2 исп.05	Толкатель с продольным роликом	1з+1р	IP54	торцевой	винт	ЕТ006854
МП 2303 У2 исп.07	Толкатель с поперечным роликом	1з+1р	IP54	торцевой	винт	ЕТ006852
МП 2303 У2 исп.11	Толкатель с шариком	1з+1р	IP54	комбинированный	винт	ЕТ006856
МП 2303 У2 исп.13	Толкатель с шариком	1з+1р	IP54	торцевой	винт	ЕТ006851
МП 2304 У2 исп.01	Толкатель с увеличенным ходом	1з+1р	IP54	комбинированный	винт	ЕТ006857

МП 2305 У2 исп.01	Толкатель с продольным роликом	1з+1р	IP54	комбинированный	винт	ЕТ006849
МП 2305 У2 исп.03	Толкатель с поперечным роликом	1з+1р	IP54	комбинированный	винт	ЕТ006855
МП 2305 У2 исп.05	Толкатель с шариком	1з+1р	IP54	комбинированный	винт	ЕТ006846
МП 2306 У2 исп.01	Рычаг	1з+1р	IP54	комбинированный	винт	ЕТ006853
МП 2306 У2 исп.03	Рычаг	1з+1р	IP54	торцевой	винт	ЕТ006858
МП 2313 У2 исп.11	Толкатель с поперечным роликом	1з+1р	IP54	базовый	винт	ЕТ006850
МП 2313 У2 исп.13	Толкатель с шариком	1з+1р	IP54	базовый	винт	ЕТ006848