



ЯБ, ЯБПВУ с блокировкой	ЯБПВУ – М без блокировки
	
	

Общие технические характеристики

Наименование параметров	Значение
Номинальное рабочее напряжение U_e АС, В	380/50Гц
Номинальное напряжение изоляции U_i , В	660
Режим работы	продолжительный
Допускаемая частота включений в час, не более	3
Степень защиты	IP54
Климатическое исполнение и категория размещения	У3
Антикоррозийная защита	порошковое окрашивание

Индивидуальные технические характеристики

Артикул	Модель	Тип предохранителя	Номинальный рабочий ток I_e предохранителя, А	Материал ножей предохранителя	Количество кабельного ввода, мм	Диаметр кабельного ввода, мм	Наличие блокировки
ЕТ000061	ЯБПВУ-100-ЭК	ПН-2	31,5	сталь	1+1	140x58	есть
ЕТ013020	ЯБПВУ-100-ЭК	ПН-2	50	сталь	1+1	140x58	есть
ЕТ011447	ЯБПВУ-100	ПН-2	50	медь	1+1	140x58	есть
ЕТ561436	ЯБПВУ-100-ЭК	ПН-2	100	сталь	1+1	140x58	есть
ЕТ519422	ЯБПВУ-100	ПН-2	100	медь	1+1	140x58	есть
ЕТ012172	ЯБПВУ-1М	ПН-2	100	сталь	3	28	нет
ЕТ556157	ЯБПВУ-250-ЭК	ПН-2	160	сталь	1+1	215x53	есть
ЕТ010769	ЯБ-3-250-1-ЭК	ПН-2	200	сталь	1+1	215x53	есть
ЕТ519765	ЯБПВУ-250-ЭК	ПН-2	250	сталь	1+1	215x53	есть
ЕТ007398	ЯБПВУ-250	ПН-2	250	медь	1+1	215x53	есть
ЕТ520489	ЯБ-3-250-1-ЭК	ПН-2	250	сталь	1+1	215x53	есть
ЕТ012173	ЯБПВУ-2М	ПН-2	250	сталь	3	28	нет
ЕТ519766	ЯБПВУ-400	ППН-37	400	сталь	1+1	215x53	есть
ЕТ520490	ЯБ-3-400-2	ППН-37	400	сталь	1+1	215x53	есть
ЕТ012174	ЯБПВУ-4М	ППН-37	400	сталь	3	28	нет