

Электромагниты МИС

Структура условного обозначения

МИ - XXXX X Y
С З
1 2 3 4 5 6

1. Габарит (размер магнитопровода).
2. Условное обозначения исполнения по способу воздействия на исполнительный механизм:

1 – тянущий; **2** – толкающий.

3. Условное обозначение режима работы:

0 – ПВ100,40%; **1** – ПВ10%.

4. Условное обозначение исполнения по степени защиты:

0 – IP20; **1** – IP00.

5. Условное обозначение исполнения выводов катушки управления:

Е – жесткие выводы, **М** – гибкие выводы;

6. Климатическое исполнение (**У**) и категория размещения (**З**) по ГОСТ 15050-69.