

Посты кнопочные ПКУ-15-21 IP54

Технические характеристики

Наименование	Количество элементов управления	Материал корпуса	Стандартная комплектация	Тип сальника	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
ПКУ 15-21.111	1	металл	КЕ-081/2 красная	PG 13,5	95x94x100	0,46
			КЕ-081/2 черная			
ПКУ 15-21.121	2		КЕ-081/2 красная, КЕ-081/2 черная	PG 19	156x94x100	0,67
ПКУ 15-21.131	3		КЕ-081/2 красная, КЕ-081/2 черная (2 шт.)	PG 19	210x94x100	0,78
			СКЛ-11-Л зеленая, КЕ-081/2 красная, КЕ-081/2 черная			
ПКУ 15-21.141	4		КЕ-081/2 красная (2 шт.), КЕ-081/2 черная (2 шт.)	PG 21	260x90x100	1,1
ПКУ 15-21.231	6		КЕ-081/2 красная (2 шт.), КЕ-081/2 черная (4 шт.)	PG 36	205x170x100	1,5
ПКУ 15-21.241	8		КЕ-081/2 красная (2 шт.), КЕ-081/2 черная (6 шт.)	PG 36	260x170x100	1,7
ПКУ 15-21.331	9		КЕ-081/2 красная (3 шт.), КЕ-081/2 черная (6 шт.)	PG 36	205x240x100	2,1
ПКУ 15-21.341	12		КЕ-081/2 красная (6 шт.), КЕ-081/2 черная (6 шт.)	PG 36	260x240x100	2,6
ПКУ 15-21.441	16		КЕ-081/2 красная (8 шт.), КЕ-081/2 черная (8 шт.)	PG 29	260x310x100	3
ПКУ 15-21.111	1	пластик	ВА25-22 черная	-	78x72x85	0,16
			ВА35-22 зеленая			
			ВА45-22 красная			
ПКУ 15-21.121	2		ВА25-22 черная, ВА45-22 красная	-	109x72x85	0,22
			ВА35-22 зеленая, ВА45-22 красная			
ПКУ 15-21.131	3		AD22-DS зеленая, ВА25-22 черная,	-	150x72x85	0,29

			ВА45-22 красная		
			AD22-DS зеленая, ВА35-22 зеленая, ВА45-22 красная		
			ВА25-22 черная (2шт.), ВА45-22 красная		
			ВА35-22 зеленая (2шт.), ВА45-22 красная		
ПКУ 15-21.141	4		ВА25-22 черная (2шт.), ВА45-22 красная (2шт.)	-	195x72x85
			ВА35-22 зеленая (2шт.), ВА45-22 красная (2шт.)		
ПКУ 15-21.161	6		ВА25-22 черная (4шт.), ВА45-22 красная (2шт.)	-	278x72x85