

A301-800-F3 - DC/AC инвертор, 800Вт, вход: 12В, выход: 230В



Описание

DC-AC, 800Вт, $P_{\text{пик}}=2000\text{Вт}$, $U_{\text{вх}}=10 - 15\text{В DC}$, $U_{\text{вых}}=230\text{В AC}$, в кожухе 280x173x65мм, вес 2.6кг, 0...+40С

Параметры

- $U_{\text{вх.макс}}$: 15 вольт
- $U_{\text{вх.мин}}$: 10 вольт
- $U_{\text{вых}}$: 230 вольт
- Для установки на ...: шасси
- Исполнение: Корпус
- Мощность: 800 ватт
- Темп, макс: 40 градус Цельсия
- Темп, мин: 0 градус Цельсия
- Эл. Прочность изоляции: 2000 вольт