

# CH10x38 gG 32A/400V



## Specyfikacja

ETI Kod	002620015
Opis	CH10x38 gG 32A/400V
Waga	7.6
Poziom	Wkładki topikowe cylindryczne gG
Grupa produktowa	C Wkładki topikowe nn. cylindryczne
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	400
Prąd znamionowy (A)	32
Typ	CH
Wielkość	CH10
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (V)	100
Wymiary	10X38

Strona produktu online [🔗](#)

## Inna dokumentacja




[Katalog danych technicznych](#)  
[COM\\_PRODUCT\\_Certificate](#)  
[3D Model](#)  
[Deklaracja EU](#)




## Klasyfikacja międzynarodowa ETIM

Prąd znamionowy	32A
Rozmiar	10x38 mm
Napięcie znamionowe	AC 400 V
Z wybijakiem	

## Charakterystyki prądów ograniczonych




# Charakterystyki energetyczne (całek Joule'a)




# Charakterystyki czasowo-prądowe

Time current  
characteristics I/t, gG  
CH10



## Rysunek wymiarowy



	a	$b_{\text{max.}}$	c	$d_{\text{min.}}$	r
8 x 32	31,5±0,5	6,7	8,5±0,1	4	1±0,5
10 x 38	38,0±0,6	10,5	10,3±0,1	6	1,5±0,5
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1
22 x 58	58,0+0,1	16,2	22,2±0,1	11	±1